

|                          |                        |                                                                                     |
|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 19582000                 | <b>DATENBLATT</b>      |  |
| Gültig ab:<br>29.08.2022 | <b>EPIC® H-A 32 TG</b> |                                                                                     |

## Beschreibung

- Das große, robuste Gehäuse für zwei Einsätze der Größe 16.



## Allgemeine Kennwerte

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Serie                    | H-A 32                                  |
| Ausführung               | Tüllengehäuse                           |
| Verriegelung             | Bolzen für Querbügel                    |
| Kabeleingang             | 1x gerade, siehe Tabelle                |
| Zwischenstutzen          | Siehe Tabelle                           |
| Schutzart (DIN EN 60529) | IP 65 (verriegelt)                      |
| Temperaturbereich        | -40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C |

## Werkstoffe/Oberfläche

|                 |                                             |
|-----------------|---------------------------------------------|
| Gehäuse         | Aluminiumlegierung, pulverbeschichtet, grau |
| Verriegelung    | Stahl, verzinkt                             |
| Zwischenstutzen | Messing, vernickelt                         |

## Normen

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Sicherheitsnorm | IEC 61984 |
|-----------------|-----------|

## Ausführungen

| Artikelnummer | Artikelbeschreibung   | Kabeleingang | Zwischenstutzen |
|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 10582000      | EPIC® H-A 32 TG 21 ZW | Pg 21        | Ja              |
| 10582001      | EPIC® H-A 32 TG 21    | Pg 21        | Nein            |
| 10583000      | EPIC® H-A 32 TG 29 ZW | Pg 29        | Ja              |
| 19582000      | EPIC® H-A 32 TG M25   | M25          | Nein            |
| 19583000      | EPIC® H-A 32 TG M32   | M32          | Nein            |
| 79520600      | EPIC® H-A 32 TG M40   | M40          | Nein            |


|                                                |                                       |               |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Ersteller: BEGE1/PDP<br>Freigegeben: IVSE1/PDP | Dokument: DB19582000DE<br>Version: 00 | Seite 1 von 2 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.

PD 0019/05\_04.18DE

|                          |                        |                                                                                     |
|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 19582000                 | <b>DATENBLATT</b>      |  |
| Gültig ab:<br>29.08.2022 | <b>EPIC® H-A 32 TG</b> |                                                                                     |

## Technische Zeichnungen



Maschinen- und Anlagenbau



Mechanische Beständigkeit



Robust



Wasserdicht

## Anwendungsgebiete

Maschinen- und Apparatebau, Steuerungstechnik

## Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

|                                                |                                       |               |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Ersteller: BEGE1/PDP<br>Freigegeben: IVSE1/PDP | Dokument: DB19582000DE<br>Version: 00 | Seite 2 von 2 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|