Akku-Schlagbohrschrauber

DHP492

18V • max. 141 Nm • 0-2.100 min^{-1}

Extra starkes bürstenloses Gerät für intensive Bohrungen mit und ohne Schlag sowie Verschraubungen

Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18V und einem bürstenlosen Motor. Das Schlagwerk ist je nach Anwendung zuschaltbar, das max. Drehmoment beträgt 141 Nm. Das harte und weiche Drehmoment beträgt 130/65 Nm. Dieses ist in 21 Stufen plus Bohrstufe einstellbar. Mit Metall-Bohrfutter und Seitengriff und einer leuchtstarken Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion.



LXT BL MOTOR XPT

Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akkutyp	Li-ion
Bürstenloser Motor	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 550 / 2100 min^{-1}
Drehmoment hart/weich	130 / 65 Nm
Blockierdrehmoment	141 Nm
Drehmomentbegrenzung	21
(Leerlauf-)Schlagzahl	0 - 8250 / 31500 min^{-1}
Bohrleistung in Mauerwerk	16 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Bohrleistung in Holz (Schneckenbohrer)	50 mm
Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer)	76 mm
Bohrleistung mit Flachfräsbohrern	40 mm
Bohrleistung mit Lochsägen	152 mm
Aufnahme	1/2"-20UNF "
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm

Spezifikationen

- Hocheffiziente und kompakte Maschine für den professionellen Einsatz
- Mit LED-Licht
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Elektronischer Überlastschutz
- Schnellspannbohrfutter für einen schnellen Werkzeugwechsel
- Kompakt und leicht für weniger Ermüdung
- Elektronische Bremse für maximale Effizienz und Anwenderschutz

Link zur Produktseite - www.makita.de

Weitere Informationen

Optionales Zubehör

122576-8
Tiefenanschlag

821550-0
MAKPAC Gr. 2



837916-4
Tiefziehteil für MAKPAC



D-75421
Erdbohrer 45x600mm

D-75437
Erdbohrer 70x600mm

D-82105
Erdbohrer 30x600mm

Service

Bedienungsanleitung PDF

Explosionszeichnung PDF