

Akku-Klammergerät

DST630

18V • 18GA • 9,5-38 mm

Handlicher LXT Akku-Tacker mit pneumatischem Federmechanismus

Leistungsstark, mobil und präzise: Der Makita DST630 ist ein 18V Akku-Tacker für 18GA Klammern bis 38 mm. Mit pneumatischem Schlagmechanismus, Einzel- und Serienauslösung, werkzeugloser Tiefeneinstellung und hoher Schussfolge ist er ideal für präzise Befestigungen – ganz ohne Druckluft.



Technische Details

Akkusystem LXT	✓
Klammernbreite	5,7 - 6,35 mm
Klammerlänge	9,5 - 38 mm
Magazinkapazität	110
Akkuspannung	18 V
Schalldruckpegel (L _{pA})	79 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht inkl. Akku	2,8 - 3,1 kg
Produktabmessung (L x B x H)	246 x 96 x 282 mm
Klammerdimension (LxB)	5,7 - 6,35 x 9,5 - 38 mm
Gauge	18 Ga
Tiefeneinstellung	✓

Spezifikationen

- Mit Trockenschusssperre
- Ergonomisch geformter und gummierter Griff für einen angenehmen und sicheren Halt
- LED-Arbeitsleuchte mit Vor- und Nachglimmfunktion
- Einschlagtiefe über Drehrad einstellbar
- Umschaltbar von Einzel- auf Serienauslösung. Während der Serienauslösung muss nur der Kontaktfuß auf das Werkstück gesetzt werden, ohne Betätigung des Auslösers
- Dank pneumatischem Federmechanismus hohe Kraft und schnelle Schussfolge



Weitere Informationen

Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

