


KATHREIN EXR 25016, 5 Eingänge, 16 Ausgänge, 950 - 2150 MHz, 5 - 862 MHz, 40 dB, 25 dB

Multischalter mit 16 Anschlüssen

Gruppe	Umschalter
Hersteller	KATHREIN
Hersteller Art. Nr.	205500011
EAN/UPC	4063242002832



Beschreibung

Kathrein EXR 25016. Anzahl der Eingänge: 5 Eingänge, Anzahl der Ausgänge: 16 Ausgänge, Ausgangsfrequenzbereich (Satellit): 950 - 2150 MHz. Ausgangsspannung: 109 dB μ V, Energieverbrauch: 20 mA. Breite: 239 mm, Tiefe: 43 mm, Höhe: 148 mm

Hauptmerkmale

	Allgemein
Anzahl der Eingänge	5 Eingänge
Anzahl der Ausgänge	16 Ausgänge
Ausgangsfrequenzbereich (Satellit)	950 - 2150 MHz
Ausgangsspannung	109 dB μ V
Energieverbrauch	20 mA
Breite	239 mm
Tiefe	43 mm
Höhe	148 mm

Ausführliche Details

	Merkmale
Anzahl der Eingänge	5 Eingänge
Anzahl der Ausgänge	16 Ausgänge
Ausgangsfrequenzbereich (Satellit)	950 - 2150 MHz
Ausgangsfrequenzbereich (terrestrisch)	5 - 862 MHz
Entkopplung (Ausgänge)	40 dB
Entkopplung (horizontal/vertikal)	25 dB
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP30

RF Verbindungstyp	F
Gewicht und Abmessungen	
Breite	239 mm
Tiefe	43 mm
Höhe	148 mm
Paketgewicht	300 g
Energie	
Ausgangsspannung	109 dB?V
Energieverbrauch	20 mA
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	-20 - 55 °C