

ANSMANN Silberoxid Knopfzelle SR41 / SR736 / 384 / 392

Silberoxid-Batterie SR41 / SR736 / 384 / 392 – erstklassige Qualität mit langer Haltbarkeit

Features

- Hochwertige Uhrenbatterie von erstklassiger Markenqualität
- Die Knopfzelle ist die optimale Energiequelle für Ihre Armbanduhr und ist ebenfalls für kleine Elektrogeräte, Taschenrechner, Fieberthermometer, Messgeräte, etc. geeignet
- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Die Silberoxid-Knopfzellen entsprechen dem neuen Quecksilberverbot ab 01.10.2015
- Hohe Lebensdauer sowie lange Lagerfähigkeit – sorgt für zuverlässige und lang anhaltende Energieversorgung
- Mindest-Haltbarkeits-Datum: 3 Jahre
- Kleine Blisterkarte für eine platzsparende Warenpräsentation am POS
- Kapazität: 25,2 mAh / Spannung: 1,55V
- Großer Temperatureinsatzbereich – die Knopfzelle ist bei Temperaturen von -20°C bis +60°C nutzbar



Artikelnummer: 1516-0020

Lieferumfang: 1 Silberoxid Knopfzelle SR41 / SR736 / 384 / 392



Spezifikationen

Nominal-Spannung	1,55 V
Zellengröße	SR41 / SR736 / 384 / 392
Haltbarkeit	3 Jahre
Zellenchemie	Silberoxid
Nominal-Kapazität	25,2 mAh
Anzahl Zellen in Verpackung	1
Farbe	silber
Verpackung	Blister
Betriebstemperatur	-20 °C