



Produktinformationsblatt

Version 1 / 13.01.25

ABSINA SCHUKO-LADEGERÄT TYP 2

MODE 2 | 6-16A | MAX. 3.7KW | 230V

Das regelbare Typ 2 Schuko-Ladekabel ist für den mobilen Einsatz an haushaltsüblichen 230V-Steckdosen konzipiert. Der Ladestrom kann mühelos von 1.4kW bis 3.7kW eingestellt werden. Das langlebige Kabel mit Ladekontrollbox kann an allen gängigen Elektro- und Hybridfahrzeugen mit Typ2 oder CCS2 Stecker verwendet werden und wird in einem hochwertigen Hardcase geliefert.

PRODUKT HIGHLIGHTS

- Einstellbare Ladeleistung 6A / 8A / 10A / 13A / 16A - max. 3.7kW, 1-phasig, Ladekontrollbox und Schutzart IP67 für mobiles Laden an haushaltsüblichen 230V Steckdosen.
- Sicheres Laden dank integrierten Temperatursensor und Fehlerstromschutzschalter TypeA+DC 6mA. Kompatibel mit allen Elektroautos (BEV) & Plug-in-Hybriden (PHEV) mit Typ2- oder CCS2-Stecker nach EU-Norm IEC 62196-2.
- Typ 2 Stecker mit schlagfestem Gehäuse, Überfahrschutz bis 2 Tonnen und 10.000 Steckzyklen ermöglichen einen täglichen Einsatz über 10 Jahre.
- Komfortables Laden durch 6.0 Meter Kabellänge und robustes Multifunktionsklettband mit Aufhängeöse zum Verstauen oder Aufhängen des Ladekabels.
- Robuste Hartschalentasche aus recyceltem Kunststoff mit seitlichem Karabinerhaken und Platz für bis zu zwei Ladekabel und Zubehör.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Ladeleistung: 1.4-1.8-2.3-3.0-3.7kW

Ausgangsstrom: 6-8-10-13-16A

Spannung: 230V

Anzahl Phasen: 1-phasig

Kabellänge: 6.0m

Betriebstemperatur: -30°C ... +60°C

Schutzklasse Kontrollbox: IP67

Brandschutzklasse: UL94V0

Typ 2 Steckerzyklen: >10.000

Kompatibilität: Typ2, CSS2

Sicherheit: Stoß- und überfahrtsicher

Standby: 0.5W

Temperatursensor: Ja

ARTIKELDATEN

Produktname: Ladekabel Typ 2 Schuko einstellbar 3.7kW

Artikelnummer: 301019

Zolltarifnummer: 85371098

Lieferumfang: Ladekabel, Schutztasche, Aufbewahrungsband

Verpackungsart: Karton

Produkt

Abmessungen: 390x390x135mm

Gewicht: 3120g

Produkt + Verpackung

Abmessungen: 430x400x150mm

Gewicht: 4030g

EAN: 4260368689958

Verpackungseinheit

Anzahl: 4

Abmessungen: 610x430x415mm

Gewicht: 18000g

EAN: 4068697000082

VOLUMETRISCHE DATEN

