

Portabler Stromverteiler BSV P 6x 230 V/16 A Steckdosen, CEE 400 V/16 A Stecker, 2 m H07RN-F5G2.5

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.



**MADE IN
GERMANY**



Artikelnummer

1151480010

EAN

4007123688722

BESCHREIBUNG

- Gehäuse aus einer Spezial-Gummimischung für Dauerbelastung.
- Qualitätssteckdosen nach VDE 0620-1, beständig gegen diverse Öle, Fette, Benzin und Säuren, UV- und Ozonstrahlung
- Robustes, schlagfestes Gehäuse – alterungs- und witterungsbeständig, einsetzbar von -30 °C bis +80 °C.
- Flexibel montierbar dank Befestigungsgurt und vier Schraublöchern.
- 6x Schutzkontakt-Steckdosen 230 V sind paarweise auf allen 3 Phasen verteilt, ermöglicht gleichmäßige Lastverteilung.
- Bis zu 11 kW Leistung bei symmetrischer Aufteilung – keine Überlastung einzelner Phasen.
- Mehrphasige Verteilung reduziert das Risiko von Überhitzung und Sicherungsauslösungen.

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	Gummi-Neopren	Absicherung	Ohne
Kabellänge	2 m	Schutzkontakt-Steckdosen	6
Kabelbezeichnung	H07RN-F 5G2,5	Stecksystem Steckdose	Typ F (Schutzkontakt)
Kabelfarbe	schwarz	Einspeisung/ Anschlussmöglichkeit	Zuleitung mit Stecker
Max. Strombelastbarkeit	16 A	Stecksystem Stecker	CEE 16 A 3P+N+PE (5p) 400 V
FI-Schalter	Ohne	Schutzart (IP)	IP44

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Verpackung	Ohne	Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	9,7 cm x 21 cm x 43 cm
VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	1,72 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	1,68 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	9,7 cm x 21 cm x 43 cm

LIEFERUMFANG

Portabler Stromverteiler BSV P, Befestigungsgurt