

ABUS 4-Kanal-PoE-IP/ Netzwerkvideorekorder

Art.-Nr. TVVR36402



- Speichert Videodaten von bis zu 4 IP-Kameras mit 4K-Auflösung (8 Megapixel); bis zu 16 TB auf eine 3,5-Zoll-HDD/Festplatte (nicht im Lieferumfang); inkl. Multi-View, smarter Bildanalyse und vielem mehr
- Intelligente Software mit Bewegungserkennung (Objekterkennung Mensch/Fahrzeug); Kameras kostengünstig vom NVR aus per Power over Ethernet (PoE) mit Spannung versorgen und mit dem gleichen Kabel zuverlässig Videodaten übertragen
- Schnelles Finden der gesuchten Szene durch übersichtliche Wiedergabe-Ansicht; speichert bis zu 10 TB auf eine 3,5-Zoll-HDD/Festplatte (Zubehör); starke H.265 Plus-Videokomprimierung für längeres Aufzeichnen (abhängig von der Kamera)
- Schlanke Inbetriebnahme in wenigen Minuten per PC/Browser und kostenfreier ABUS IP-Installer-Software (sucht im Netzwerk nach IP-Adressen verbundener Geräte); oder Rekorder schlicht mittels eines HDMI-Kabels an einen Monitor anschließen
- In der Praxis bewährte Benutzeroberfläche zur Konfiguration (Bewegungserkennung, Zeitpläne etc.); Alarm nach Bedarf per Warnton am NVR, Bildschirmanzeige (On-Screen-Display/OSD-Signal), E-Mail und/oder Push-Nachricht auf die App
- Mühelose Integration in einen Serverschrank (Standard-Höhe 1U) mittels Fachboden (Zubehör); ganz nach Bedarf auf eine ebene Fläche stellen, bspw. in die Nähe des Monitors, von dem aus Nutzer den Rekorder bedienen (leiser Betrieb, ohne Lüfter)
- Kostenfreie Central Monitoring Station-Software (ABUS CMS) zum praktischen Verwalten mehrerer Rekorder an einem zentralen PC; bis zu 256 Rekorder und 1.024 Kameras, bei Bedarf im Technologie-Mix (IP, Analog HD)
- Einfacher mobiler Zugriff auf Livestream und Aufzeichnungen mit Smartphone/Tablet via ABUS Link Station-App

ABUS 4-Kanal-PoE-IP/ Netzwerkvideorekorder

Art.-Nr. TVVR36402

NVR mit cleverem Design & smarter Bildanalyse

Im Betrieb, Ladengeschäft oder Zuhause: Der Rekorder ist einfach in Betrieb zu nehmen, flexibel positionierbar & Kameras lassen sich per PoE direkt mit Spannung versorgen.

Der Netzwerkvideorekorder (NVR) lässt sich ganz nach Bedarf platzieren: In einem Serverschrank oder einfach neben dem Monitor, von dem aus er bedient wird. Ebenfalls praktisch: Der NVR versorgt bis zu 4 IP-PoE-Kameras per Netzkabel mit Spannung (Power over Ethernet, PoE) – was bei schwer erreichbaren Installationsorten oft Kosten und Zeit spart. Ideal zum Aufbau einer kompakten und professionellen Überwachungsanlage. Einfach noch eine 3,5-Zoll-Festplatte in den NVR integrieren (siehe separates Zubehör), schon lassen sich Videobilder in Ultra HD-Auflösung speichern und gleichzeitig darstellen.

Effiziente Inbetriebnahme & Videoüberwachung

Der Zugriff auf alle Funktionen erfolgt, vor Ort wie aus der Ferne, per etablierter Benutzeroberfläche. Clevere Modi helfen bei der schnellen, effizienten Suche von Szenen. Die starke Datenkompression (H.265 Plus bis zu 4-mal effizienter gegenüber H.264) sorgt für eine effiziente Speichernutzung. So lässt sich, bedarfsgerecht und je nach Konfiguration, wochen- oder monatelang aufnehmen – bspw. durch manuelles Auslösen oder intelligente Bewegungserkennung (Person/Fahrzeug). Schon die Inbetriebnahme ist schlank gehalten – den NVR schlicht mit einem Monitor verbinden oder per PC und Browser die Benutzeroberfläche aufrufen – nach kurzer Zeit ist das erste Livebild der Kameras zu sehen. Individuelle Einstellungen sind ebenfalls schnell gemacht.

Mobiler App-Zugriff

Per ABUS Link Station-App erhalten Nutzer bei z. B. Bewegungsalarm eine Push-Nachricht. Die Pro-Version der App bietet den unbegrenzten mobilen Zugriff. Mit der Lite-Version gratis: bis zu 60 Minuten/Monat Daten-Stream (Liveansicht/Wiedergabe).

ABUS 4-Kanal-PoE-IP/ Netzwerkvideorekorder

Art.-Nr. TVVR36402

Abmessungen	(B x L x H) 315 x 240 x 48 mm	Kompatibel zu ABUS Link Station	Ja
Alarmierung	Akustisches Warnsignal, OSD Signal, Email, App Push	Kompatibel zu Secoris	Nein
Artikelprogramm	Performance	Kompatibel zu Secvest	Nein
Audioausgang	1x Cinch (Line, 1K Ω)	Kompatibel zu Smartvest	Nein
Audioeingang	1x Cinch (2.0Vp-p, 1K Ω)	Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Auflösung Aufnahme @ Bildrate pro Kamera	12 MPx ~ QCIF @ 25/30fps	Leistung	68
Auflösung HDMI Ausgang	4K (3840 x 2160) / 30Hz, 2560 x 1440 / 60 Hz, 1920 x 1080p / 60Hz, 1600 x 1200 / 60Hz, 1280 x 1024 / 60Hz, 1280 x 720 / 60Hz; HDMI/VGA gleichzeitiger Ausgang	Leistungsfähigkeit Dekodierung (Lokale Liveansicht & Wiedergabe)	VCA/KI im NVR aus: max. 32 MPx, VCA/KI über NVR: max. 24 MPx
Auflösung VGA Ausgang	1920 x 1080p / 60Hz, 1280 x 1024 / 60Hz, 1280 x 720 / 60Hz; HDMI/VGA gleichzeitiger Ausgang	Lieferumfang 01 Beschreibung	4-Kanal PoE Rekorder
Aufnahmemodi	Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung, Alarm, VCA	Lieferumfang 01 Menge	1
Batterie - Menge	1	Lieferumfang 02 Beschreibung	Netzteil, 48V DC
Batterie - Typ	CR1220	Lieferumfang 02 Menge	1
Breite	315 mm	Lieferumfang 03 Beschreibung	USB-Maus
Bruttogewicht	2,8 kg	Lieferumfang 03 Menge	1
Gehäuse	1U Chassis	Lieferumfang 04 Beschreibung	1m Netzkabel
Gehäusematerial	Metall, Kunststoff	Lieferumfang 04 Menge	1
Höhe	48 mm	Lieferumfang 05 Beschreibung	Festplattenanschlusskabel
		Lieferumfang 05 Menge	2

ABUS 4-Kanal-PoE-IP/ Netzwerkvideorekorder

Art.-Nr. TVVR36402

Lieferumfang 06 Beschreibung	Schrauben für Festplatte
Lieferumfang 06 Menge	4
Länge	240 mm
Max. Auflösung @ Bildrate	8MPx @ 25/30fps
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Nettogewicht	1,1 kg
Netzwerk Throughput gesamt (Input/Output)	(40 / 80) Mbit/s
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS, ABUS Server
Netzwerkanschluss	1x RJ-45 10/100/1000 Mbit/s self-adaptive Ethernet Schnittstelle
Neu	Ja
PSTI Konformität erforderlich	Ja
PSTI Konformität gegeben	Ja
PoE Anschlüsse	4
PoE Leistung	50 W
PoE Standard	802.3 at (PoE+)
Produktgruppe	Video

Produktsicherheitsupdates mindestens bis	2026-12-31
Software	ABUS Link Station App (iOS & Android) / IP Installer
Spannungsversorgung DC	48 V
Speichermedium	1x SATA Anschluss (3,5" HDD, max. 16 TB) / NAS
Sprache OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE
Synchrone Wiedergabe	4
Technologie	Netzwerk
USB Anschluss	2x USB 2.0
Unterstützte IP Kameras	Chrome, Edge, IE11 (Plugin)
Video Content Analyse (VCA)	Über NVR: 4 Kanal Bew.-erk. (ABUS IP Kamera ab 2022, 4 MPx, Person/Fahrzeug) oder 1 Kanal VCA (4 MPx, Intr. Det., Tripwire, Region betreten, Region verlassen mit Person/Fahrzeug) oder 1 Kanal Gesichtsdetektion, 1 Kanal Gesichtsvergleich
Videokanäle IP	4
Videokomprimierung	H.265 / H.265 Plus / H.264 / H.264 Plus