

1. Sicherheit

**WARNUNG**

Schalten Sie das Modul und alle angeschlossenen Geräte vor der Installation aus.
Spannung an den Klemmen kann gefährlich sein!

2. Umgebungsbedingungen

Das Gerät ist für die selbstständige Konvektionskühlung ausgelegt. Dies ist bei der Auswahl des Installationsortes zu beachten.

Die folgenden Umgebungsbedingungen müssen beachtet werden:

- saubere, trockene und kontrollierte Umgebung, staubarm
- geschlossene explosionsgeschützte Räume ohne aggressive Dämpfe und Gase

Tabelle 1 Umgebungsbedingungen

Bedingungen	Zulässiger Bereich
Umgebungstemperatur	-20...+55 °C
Lagertemperatur	-25...+55 °C
Luftfeuchtigkeit	bis 80% r.F. (bei +25 °C, nicht kondensierend)
Höhenlage, max.	2000 m über NN
EMV-Störfestigkeit	nach IEC 61000-6-2
EMV-Emission	nach IEC 61000-6-4

3. Spezifikation

Tabelle 2 Allgemeine technische Daten

Device	PRM-230.2	PRM-24.2
Spannungsversorgung	230 (90...264) V AC; 50 (47...63) Hz	24 (19 ... 30) V DC
Leistungsaufnahme, max.	8 VA	4 W
Galvanische Trennung	2300 V	1780 V
Eingänge	Digital	—
	Analog	4
Ausgänge	Digital	4
	Analog	—
Interner Bus	Frequenz	2.25 MHz
	Paketrate (16-Bit-Paket)	4000 Paket/s
	Anzahl der Module, max.	2
Schutzart	IP20	
Abmessungen	88 × 90 × 58 mm	
Montage	Hutschiene (35 mm)	
Gewicht	ca. 250 g	

Tabelle 3 Analogeingänge

ADC-Auflösung	12 bit	
Abtastzeit, max.	1 ms	
Galvanische Trennung	keine	
Analogmodus 1 (Linearer Eingang)		
Eingangssignal	0-10 V, 4-20 mA	
Eingangswiderstand für 0-10 V	10 kΩ	
Grundfehler	±0.5 %	
Temperatureinfluss	±0.5 % / 10 °C	
Analogmodus 2 (Temperatursensoren)		
Eingangssignal	see Tab.	
Messbereich	0...300 kΩ	
Niedrigstwertige Bit-Wert, max.	1 °C	
Grundfehler	0...150 kΩ	±1.0 %
	151...300 kΩ	±2.0 %
	RTD, NTC und PTC	±1.5 %
Temperatureinfluss	±0.5 % / 10 °C	
Digitalmodus		
Nominale Eingangsspannung	24 V DC	
HIGH/LOW-Schaltswelle (einstellbar in ALP)	1...8 V	
LOW/HIGH-Schaltswelle (einstellbar in ALP)	2...9 V	
Eingangsstrom	1...15 mA	
Impulsdauer, min.	2 ms	
Signalfrequenz, max.	250 Hz	

Tabelle 4 Sensoren (Analogmodus 2)

Sensor	Messbereich
RTD	
Pt 500 ($\alpha = 0.00385 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-200...+850 °C
500P ($\alpha = 0.00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-200...+850 °C
Cu 500 ($\alpha = 0.00426 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-50...+200 °C
500M ($\alpha = 0.00428 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-180...+200 °C

Sensor	Messbereich
Ni500 ($\alpha = 0.00617 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-60...+180 °C
Cu 1000 ($\alpha = 0.00426 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-50...+200 °C
1000M ($\alpha = 0.00428 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-180...+200 °C
Pt 1000 ($\alpha = 0.00385 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-200...+850 °C
1000P ($\alpha = 0.00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-200...+850 °C
Ni 1000 ($\alpha = 0.00617 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-60...+180 °C
Thermistoren / NTC	
B57861S series, 2 kΩ, $B_{25/100} = 3560\text{K}$	-55...+100 °C
B57861S series, 3 kΩ, $B_{25/100} = 3988\text{K}$	-55...+145 °C
B57861S series, 5 kΩ, $B_{25/100} = 3988\text{K}$	-35...+145 °C
B57861S series, 10 kΩ, $B_{25/100} = 3988\text{K}$	-35...+155 °C
B57861S series, 30 kΩ, $B_{25/100} = 3964\text{K}$	-20...+155 °C
B57861S series, 50 kΩ, $B_{25/100} = 3760\text{K}$	-10...+155 °C
NTC 3435, 10 kΩ	-40...+105 °C
NTC 3977, 10 kΩ	-40...+125 °C
Thermistoren / PTC	
KTY82-110	-55...+150 °C
KTY82-120	
KTY82-121	
KTY82-122	
KTY82-150	
KTY82-151	

Tabelle 5 Digitalausgänge

Typ	Relais (Schließer)
Belastbarkeit	AC DC
	5 A, 250 V AC (resistive Last) 3 A, 30 V DC
Laststrom bei 5 V DC, min.	10 mA
Lebensdauer, elektrisch	AC DC
	200.000 Schaltzyklen 100.000 Schaltzyklen
Galvanische Trennung	2830 V, individual

4. Galvanische Trennung




Abb. 1 Galvanische Trennung PRM-230.2 (a) und PRM-24.2 (b)

5. Klemmenanordnung




Abb. 2 Klemmenanordnung

6. Anschluss von Analogeingängen

**ACHTUNG**

Stellen Sie vor dem Anschließen von analogen Sensoren sicher, dass das in der Konfiguration ausgewählte Eingangssignal dem angeschlossenen entspricht. Ein falsches Signal kann das Gerät beschädigen.
Die COM-Klemmen sind intern verbunden.




Abb. 3 RTD-Sensoren




Abb. 4 Stromsensoren




Abb. 5 Spannungssensoren






Abb. 6 Widerstandssensoren

Abb. 7 Schaltkontakte
(Digitalmodus)Abb. 8 PNP-Sensoren
(Digitalmodus)

7. Anschluss von Digitalausgängen




Abb. 9 Relaisausgänge

8. Interner Bus

**VORSICHT**

Das Gerät muss ausgeschaltet werden, bevor eine Verbindung zum internen Bus oder zu E/A-Geräten hergestellt wird.




Abb. 10 Anschluss des internen Busses

9. Abmessungen





Abb. 11 Abmessungen

10. Lieferumfang

PRM	1
Kurzanleitung	1
Verbindungskabel	1
Klemmleiste (Set)	1

11. Bestellschlüssel



Versorgungsspannung	230	230 (90...264) V AC
	24	24 (19...30) V DC
I / O	1	8 DI, 8 DO
	2	4 AI, 4 DO
	3	4 AI, 2 AO