


Walnussstrahlgerät inkl. Sauger

Effektive und schonende Reinigung von Verkokungen im Motor – ganz ohne Zylinderkopf-Demontage.

Mit biologisch abbaubarem Walnusschalengranulat entfernt das Gerät zuverlässig Rückstände an Ventilen sowie in Einlass- und Auslasskanälen, ohne Metall oder empfindliche Oberflächen zu beschädigen. Das Walnussgranulat wird unter hohem Druck eingeblasen, anschließend vom Gerät wieder abgesaugt und dem System erneut zugeführt. So entsteht ein geschlossener Kreislauf, der den gesamten Arbeitsprozess ohne Nachfüllen ermöglicht. Zum Betrieb des Walnussstrahlgeräts wird eine Druckluftzuleitung mit 6-8 Bar Arbeitsdruck benötigt.

- Länge: 52 cm
- Breite: 52 cm
- Höhe: 82 cm
- Gewicht: 19 kg
- Schlauchlänge: 2 m
- Tankinhalt: 30 l
- Arbeitsdruck: 6-8 bar
- Stromanschluss: 230 V
- Saugleistung: 1.400 W



Vorher



Nachher

Bestehend aus:

- Sauger inkl. Sprühpistole
- Schutzbrille
- 2,5 kg Walnussstrahlmittel
- 17 x versch. Saugaufsätze Motor
- Saugaufsatz 35 mm & 45 mm
- 2 Meter Ansaugschlauch
- Strahlaufsatz lang - kurz und gebogen



Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
7WSG01.1	Walnussstrahlgerät inkl. Sauger	1
800WSG01.1.1	Ersatzfilter für Walnussstrahler	1
800WSG01.1.2	Ersatzschlauch 2 Meter	1
7WSG-STRAHLMITTEL	5 KG Strahlmittel 0,6 - 1 mm Körnung	1