

P-FIX - Durchgangsverbinder

3038956

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3038956>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Durchgangsverbinder, Breite: 4 mm, Höhe: 10,5 mm, Farbe: grau



Ihre Vorteile

- Einsetzbar in allen Trennklemmen ...-TG aus dem CLIPLINE complete-System
- Das Durchgangsmetall P-FIX schließt die Trennstelle konturgleich ab und ist nach dem Einsetzen nicht mehr demontierbar

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3038956
Verpackungseinheit	50 Stück
Mindestbestellmenge	50 Stück
Verkaufsschlüssel	BB
Produktschlüssel	BE2ZWX
GTIN	4017918975289
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,48 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,45 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	PL

Technische Daten

Anschlussdaten

Belastungsstrom maximal	20 A
-------------------------	------

Maße

Breite	4 mm
Höhe	10,5 mm

Materialangaben

Farbe	grau (RAL 7042)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Isolierstoff	PA
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte	-40 °C
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B)	125 °C

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-60 °C ... 110 °C (Betriebstemperaturbereich inkl. Eigenerwärmung, max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C)
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Betätigung)	-5 °C ... 70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	20 % ... 90 %
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	30 % ... 70 %

P-FIX - Durchgangsverbinder



3038956

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3038956>

Zulassungen

 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3038956>

 CSA Zulassungs-ID: 2030668				
	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
keine				
	-	15 A	-	-

P-FIX - Durchgangsverbinder

3038956

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3038956>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27141192
ECLASS-15.0	27141192

ETIM

ETIM 10.0	EC004592
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

P-FIX - Durchgangsverbinder

3038956

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3038956>



Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	0,005 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de