

PTFIX 10/S-F - Flansch

1082917

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1082917>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.




Flansch, mit Anschraubfixierung, zur Direktmontage der 10 mm² FIX-Blöcke, Tiefe: 25,1 mm, Breite: 8,6 mm, Höhe: 37 mm, Farbe: grau

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1082917
Verpackungseinheit	20 Stück
Mindestbestellmenge	20 Stück
Verkaufsschlüssel	BB
Produktschlüssel	BEAZ11
GTIN	4055626817033
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	4,3 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	4,3 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	PL

Technische Daten

Maße

Maßzeichnung	
Breite	8,6 mm
Höhe	37 mm
Tiefe	25,1 mm
Bohrlochdurchmesser	5,8 mm

Materialangaben

Farbe	grau (RAL 7042)
Material	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-60 °C ... 105 °C (max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C)
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Betätigung)	-5 °C ... 70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	30 % ... 70 %

PTFIX 10/S-F - Flansch


1082917

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1082917>



Zeichnungen

Maßzeichnung



PTFIX 10/S-F - Flansch

1082917

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1082917>



Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1082917>



EAC

Zulassungs-ID: KZ7500651131219505

PTFIX 10/S-F - Flansch

1082917

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1082917>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27250302
ECLASS-15.0	27250302

ETIM

ETIM 10.0	EC001041
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	0,026 kg CO2e
---------	---------------