



Multiwolf FW500

FW500EU

- Qualitätsmaterial (Edelstahl/Aluminium) – sorgt für mehr Langlebigkeit
- Vielseitige Aufsätze – Kebbe und Co. bringen den Orient und Kreativität in die Küche
- Kompakte Bauweise – passt in jede Küche
- Lochscheiben, Messer und Einfüllwanne aus Edelstahl
- 400 Watt Motor mit bis zu 2500 Watt Blockierleistung
- Hohe Förderleistung (Durchlaufmenge: 1.800 g/min - 2.500 g/min, abhängig von Lochscheibe und Wolfgut)
- Einlassgröße Einfüllschacht: ca. 4,2 cm
- 2 Geschwindigkeitsstufen
- Rückwärtslauf
- Digitale Funktionsanzeige
- 2-teiliger Schneidvorsatz mit Messer und Lochscheibe
- Auswechselbare Schneidscheiben (fein 3 mm, mittel 5 mm und grob 8 mm)
- Geringe Rückstände durch optimales Förderungssystem
- Leichte Reinigung durch einfaches Zerlegen von Schneckengehäuse und Einfüllwanne
- Überlastungsschutz
- Umfangreiches Zubehör: Wustfülltrichter, Kebbevorsatz, Spritzgebäckvorsatz

TECHNISCHE DATEN

Leistung	230 V ~ 400 Watt
	2500 Watt Blockierleistung

LOGISTISCHE DATEN

EAN	4001627026820
Maße Produkt (L x B x H)	355 x 153 x 304 mm
Nettogewicht Produkt	4,64 kg
VPE	2
EAN-VPE	4001627026837
Maße des Verkaufskartons	375 x 245 x 240 mm
Produktgewicht inkl. Verkaufskarton	5,75 kg
Maße des 1-er Umkartons (L x B x H)	
Maße des 2-er Umkartons (L x B x H)	
Stück / Palette	56
Lage / Palette	7
Stück / Lage	8
ca. Maße volle Palette (L x B x H)	1200 x 800 x 2010 mm
ca. Gewicht volle Palette	365 kg