

HC-STA-RJ45PC-HS-M20-PLRBK - Steckverbinder-Set



1249558

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1249558>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Steckverbinder-Set, Material: PA, Kabelabgang: seitlich, mit geschlitzter Dichtung, mit Adapter für Patch-Kabel

Ihre Vorteile

- Geringere Kosten als Metallausführung
- Möglichkeit der Kennzeichnung mittels Bezeichnungsschild 9 x 20 mm
- Geringes Gewicht
- Geringere Kondensationsgefahr

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1249558
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	AF7AFX
GTIN	4063151354763
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	33,1 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	22,22 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	CN

HC-STA-RJ45PC-HS-M20-PLRBK - Steckverbinder-Set



1249558

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1249558>

Set besteht aus

HC-Q-I-RJ45-AD-PC-M - Kontakteinsatz

1077120

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1077120>



Kontakteinsatz, Polzahl: RJ45, Baugröße: D7, Ausführung : RJ45, Stift, 50 V, 1 A, Anwendung: Daten, Adapter für Patch-Kabel

HC-STA-D07-HHFS-1SGM20-PL-BK - Gehäuse

1419257

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1419257>



Tüllengehäuse D7, für Längsbügel, Material: PA, Kabelabgänge: 1, seitlich, M20, Höhe: 54,5 mm, Kabelverschraubung: mit, Standard

HC-STA-RJ45PC-HS-M20-PLRBK - Steckverbinder-Set



1249558

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1249558>

Technische Daten

Hinweise

Allgemein	Steckverbinder dürfen nur last-/spannungslos betätigt werden
-----------	--

Artikeleigenschaften

Serie	HC-D
Bauform	D7
Art der Verschraubung	1x M20
Kabelabgang	seitlich

Isolationseigenschaften

Verschmutzungsgrad	3
--------------------	---

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Dichtung	NBR
Material Gehäuse	PA
Material Kontaktträger	PC

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	4 mm ... 7 mm
--------------------------	---------------

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Art der Verschraubung	1x M20
-----------------------	--------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK06
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 60 °C

Montage

Montageart	Verrastung mit Gehäuseunterteil
------------	---------------------------------


HC-STA-RJ45PC-HS-M20-PLRBK - Steckverbinder-Set

1249558

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1249558>

Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung

HC-STA-RJ45PC-HS-M20-PLRBK - Steckverbinder-Set



1249558

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1249558>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440113
ECLASS-15.0	27440113

ETIM

ETIM 10.0	EC002636
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-STA-RJ45PC-HS-M20-PLRBK - Steckverbinder-Set



1249558

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1249558>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de