

M17-6ES1N8AA600S - Gerätesteckverbinder Vorderwand



1628508

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1628508>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



M17, Gerätesteckverbinder Vorderwand, Serie: M17 PRO, gewinkelt drehbar, geschirmt: ja, für Standard- und ONECLICK-Schnellverriegelung, Polzahl: 6+PE, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Flanschmaß: 28 mm x 28 mm, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)

Ihre Vorteile

- Herstellerübergreifend kompatible Lösungen für Standard- und Schnellverriegelungen
- Modernes, durchgängiges Design für hohen Bedienkomfort
- Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung
- Alle Gehäuse mit Stift- oder Buchsenkontakten bestückbar
- Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1628508
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	ABRBAM
GTIN	4055626707167
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	86,857 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	86,857 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

M17-6ES1N8AA600S - Gerätesteckverbinder

Vorderwand



1628508

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1628508>

Technische Daten

Hinweise

Bestellhinweis:	Crimpkontakte 7 x Ø 1 mm separat bestellen
-----------------	--

Sicherheitshinweis

Sicherheitshinweis	WARNUNG: Die Steckverbinder dürfen nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie eine unsachgemäße Verwendung können Personen- und/oder Sachschäden zur Folge haben. • WARNUNG: Nehmen Sie nur einwandfreie Produkte in Betrieb. Die Produkte sind regelmäßig auf Beschädigungen zu überprüfen. Setzen Sie defekte Produkte sofort außer Betrieb. Tauschen Sie beschädigte Produkte aus. Eine Reparatur ist nicht möglich. • WARNUNG: Nur elektrotechnisch qualifiziertes Fachpersonal darf unter Berücksichtigung der nachfolgenden Sicherheitshinweise das Produkt installieren und betreiben. Das Fachpersonal muss mit den Grundlagen der Elektrotechnik vertraut sein. Es muss in der Lage sein, Gefahren zu erkennen und zu vermeiden. Das entsprechende Symbol auf der Verpackung weist darauf hin, dass für Installation und Betrieb elektrotechnisch fachkundiges Personal erforderlich ist. • Die Produkte sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau geeignet. • Bei Betrieb der Steckverbinder im Außeneinsatz sind diese gesondert gegen Umwelteinflüsse zu schützen. • Konfektionierte Produkte dürfen nicht manipuliert oder unsachgemäß geöffnet werden. • Verwenden Sie nur Gegenstecker, die nach den in den technischen Daten angegebenen Normen spezifiziert sind (z. B. die im Zubehör des Produkts im Web unter phoenixcontact.com/products aufgeführten). • Bei direkter Verwendung des Produkts in Verbindung mit Fremdfabrikaten obliegt die Verantwortung dem Anwender. • Bei Betriebsspannungen > 50 VAC müssen elektrisch leitfähige Steckverbindergehäuse geerdet werden • Achten Sie darauf, dass die Schutz- oder Funktionserde fachgerecht angeschlossen ist. • Für die Zusammenfassung mehrerer Stromkreise in einem Kabel und / oder einem Steckverbinder gilt VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 und DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 • Verwenden Sie nur das von Phoenix Contact empfohlene Werkzeug • Die Einbauanweisungen / Design In-Unterlagen im Downloadbereich im Web unter phoenixcontact.com/products bei dem Produkt sind zu beachten. • Betreiben Sie den Steckverbinder nur im vollständig gesteckten und verriegelten Zustand. • Achten Sie darauf, dass beim Verlegen der Leitung die Zugbelastung auf den Steckverbindern nicht oberhalb der normativ festgelegten Grenzen liegt. • Beachten Sie den minimalen Biegeradius der Leitung. Verlegen
--------------------	---

M17-6ES1N8AA600S - Gerätesteckverbinder Vorderwand



1628508

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1628508>

Sie die Leitung ohne sie zu tordieren.

- Der Steckverbinder erwärmt sich im Normalbetrieb. Abhängig von den Umgebungsbedingungen kann sich die Oberfläche des Steckverbinders weitergehend erwärmen. In dem Fall ist der Anwender für die Anbringung von Warnhinweisen (bsp. DIN EN ISO 13732-1:2008-12) verantwortlich.

Artikeleigenschaften

Produktfamilie

M17 PRO

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94

V0

Steckverbinder

Isolierkörper

Brennbarkeitsklasse nach UL 94

V0

Steckzyklen

100

Anschlussart

Crimpanschluss

Kontaktausführung

Buchse

Anwendung

Leistung

Polzahl

7

Steckgesicht

6+PE

Anzahl Kontakt (Kontaktgruppe 1)

6

Durchmesser Kontakt (Kontaktgruppe 1)

1 mm

Litzenquerschnitt min. Kontakt (Kontaktgruppe 1)

0,06 mm²

Litzenquerschnitt max. Kontakt (Kontaktgruppe 1)

1 mm²

Bemessungsstrom Kontakt (Kontaktgruppe 1)

14 A (bei max. Anschlussquerschnitt)

Bemessungsspannung Kontakt (Kontaktgruppe 1)

630 V

Bemessungsstoßspannung

6 kV

Überspannungskategorie

III

Verschmutzungsgrad

3

Gehäuse

Ausführung

Flanschgehäuse

Gewindeart

M17

Bauform

gewinkelt drehbar

Verriegelungsart

für Standard- und ONECLICK-Schnellverriegelung

Montageart

Vorderwandmontage/Vierkantflansch (4x M3)

Flanschmaß

28 mm x 28 mm

Material Gehäuse

GD-Zn

Schutzart (gesteckt)

IP67

IP68 (2 m / 24 h)

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

M17-6ES1N8AA600S - Gerätesteckverbinder Vorderwand



1628508

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1628508>

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 105 °C (siehe Derating-Kurve)
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	50 % ... 65 %


M17-6ES1N8AA600S - Gerätesteckverbinder Vorderwand

1628508

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1628508>

Zeichnungen

Maßzeichnung




Einbaumaße

M17-6ES1N8AA600S - Gerätesteckverbinder Vorderwand

1628508


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1628508>

Schemazeichnung



Polbild

Diagramm



I = Stromstärke, ϑ = Umgebungstemperatur, 3 x 14 A + 2 x 2 A konstant

M17-6ES1N8AA600S - Gerätesteckverbinder Vorderwand



1628508

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1628508>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1628508>

 UL Listed Zulassungs-ID: E468743-20230831				
	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
keine				
Power	600 V	10 A	1	1
Signal	600 V	2 A	1	1

 cUL Listed Zulassungs-ID: E468743-20230831				
	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
keine				
Power	600 V	8 A	1	-
Signal	60 V	2 A	1	-

M17-6ES1N8AA600S - Gerätesteckverbinder Vorderwand



1628508

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1628508>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440109
ECLASS-15.0	27440109

ETIM

ETIM 10.0	EC003569
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

M17-6ES1N8AA600S - Gerätesteckverbinder Vorderwand



1628508

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1628508>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de