LÖTSTATION

PCE-SST 200



- **Temperaturbereich: 100 ... 450 °C**
- **Aufheizzeit in wenigen Sekunden**
- **Farbiges HD-Display**
- **inkl. 3 wechselbare feine Lötspitzen**
- **2 flexible Arme "helfende Hände"**
- **Sleep- und Standby-Modus**
- **Alarmton einstellbar**
- **Lötspitzen schnell wechselbar**
- **Speicher für 3 Temperaturen**

Die Lötstation überzeugt mit einer beeindruckenden Kombination aus Präzision, Komfort und Funktionalität, die sie zu einem unverzichtbaren Werkzeug für professionelle und anspruchsvolle Anwender macht. Mit einem einstellbaren Temperaturbereich von 100 bis 450 °C ermöglicht sie flexibles Arbeiten an einer Vielzahl von Projekten. Dank der kurzen Aufheizzeit, die nur wenige Sekunden benötigt, ist die Lötstation sofort einsatzbereit.

Das integrierte farbige HD-Display bietet eine klare und übersichtliche Darstellung aller relevanten Parameter, wodurch die Bedienung besonders benutzerfreundlich gestaltet ist. Die Lötstation wird mit drei wechselbaren feinen Lötspitzen geliefert, die sich ideal für präzise Arbeiten eignen und vielfältige Einsatzmöglichkeiten bieten. Zwei flexible Arme, auch bekannt als "helfende Hände", erleichtern das Fixieren von Bauteilen und machen die Arbeit noch angenehmer. Über die integrierte Metallschiene lassen sich die Lötspitzen schnell und einfach auch im laufenden Betrieb wechseln.

Für zusätzlichen Komfort bietet die Lötstation einstellbare Sleep- und Standby-Modi, die sowohl Energie sparen als auch die Lebensdauer des Geräts verlängern. Ein Verbindungskabel zwischen der Lötstation und dem Ablageständer erkennt automatisch, wann der Lötkolben in Verwendung ist, und sorgt so für eine intelligente Steuerung der Betriebsmodi.

Spezifikation

Allgemeine technische Daten	
Kabellänge	1 m
Display Typ	TFT-Farbdisplay
Displaygröße	2,5 Zoll
Temperaturbereich	100 ... 450 °C
Leistung	200 W
Menüsprache	Englisch (GB), Englisch (US), Chinesisch
Schutzklasse (Gerät)	IP20
Spannungsversorgung	110 ... 250 V AC
Steckertyp	Schutzkontaktstecker
Betriebsbedingungen	0 ... 50 °C , 90 % r. F.
Lagerbedingungen	0 ... 50 °C , 90 % r. F.
Abmessungen (L x B x H)	180 x 180 x 110 mm
Gewicht	925 g