

Magnetschraubstock FEIN VersaMAG VISE 160 L SET



Magnetschraubstock mit Spannweite 160 mm und Backenbreite 150 mm

Mobiler Schraubstock mit Permanentmagnet – schnell und flexibel auf magnetisierbaren Oberflächen positionierbar. Für sicheres Spannen unterschiedlicher Bauteile.

Bestellnummer: 9 91 00 001 35 7

FEIN Vorteile

- > Flexibilität: Dank feinjustierbarem Permanentmagnet präzise ausrichtbar, für exaktes Arbeiten. Spannweite bis 160 mm – ideal für große Bauteile.
- > Produktivität: Bis zu 10x schneller einsatzbereit als herkömmliche Systeme – minimale Rüstzeiten, maximale Effizienz.
- > Mobilität: Volle Bewegungsfreiheit auf allen magnetisierbaren Oberflächen – ideal für schnelle Nacharbeiten, auch direkt auf der Baustelle.
- > Arbeitssicherheit: Sicheres Spannen bei freihändigem Arbeiten – für mehr Kontrolle, weniger Risiko und maximale Sicherheit.
- > 12.500 N durch innovatives 3- Rotorensystem (ab 4 mm Materialstärke mit reduzierter Haltekraft)
- > Serienfertigung: Mit Bauteil- und Tiefenanschlag für exaktes Ablängen.
- > Zubehör: Erhöhungs- und Schutzbacken verfügbar.
- > Modular: Umrüstbar zum mobilen Schweißstisch.
- > Reinigung: Spänewanne für einfache Entleerung.
- > Komfort: Ergonomischer Spindelgriff für hohe Spannkraft und leichte Bedienung.

Lieferumfang

- | | | |
|--|--------------------|---------------------------|
| ✓ 1 Permanentmagnet inkl. Montageplatte VersaMAG L | ✓ 1 Schraubstock | ✓ 1 Spänewanne |
| ✓ 1 Bauteilanschlag | ✓ 1 Tiefenanschlag | ✓ 2 Wasserwaagen-Libellen |
| ✓ 1 Innensechskantschlüssel 5 mm | ✓ 1 Zurrurt | |

Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Spannweite	160 mm
Länge max. (Spindel ausgefahren)	637 mm
Länge min. (Spindel eingedreht)	473 mm
Verfahrweg	164 mm
Kernbohrer max. Ø	40 mm
Ausraglänge (bei 1kN Vorschubkraft)	100 mm
Bohrtiefe max.	100 mm
Spiralbohrer max. Ø	30 mm
Backenhöhe	60 mm
Backenbreite	150 mm
Bauhöhe	153 mm
Spannkraft	19 000 N
Magnet-Haltekraft	12 500 N
Magnetfuß-Abmessungen	180x 105 mm
Gewicht nach EPTA	16,70 kg
Zubehör-Schnittstelle	VersaMAG L

Anwendungsbeispiele



