



Schweißplatte FEIN VersaMAG WELDING PLATE 28 L

Schweißplatte 400 x 400 mm mit Bohrungsdurchmesser Ø 28 mm aus Aluminium. Die Schweißplatte aus gehärtetem Aluminium verwandelt den VersaMAG L in einen kompakten Schweißtisch für präzises Arbeiten an jedem Ort.

Bestellnummer: 9 91 00 001 36 1

FEIN Vorteile

- › Mobiler Schweißtisch (Ø 28 mm): Die smarte Alternative zum teuren Schweißtisch. Mobil, flexibel, einsatzbereit – für die Werkstatt und unterwegs.
- › Schnelle Ausrichtung: Feinskalierung in mm/Inch und 50-mm-Raster erleichtern das Einrichten und Spannen.
- › Zubehörhandling: Angesenkte Bohrungen und Kanten erleichtern das Einsetzen von Zubehör und schützen Bauteile.
- › Gewicht: Nur 6 kg – leicht und mobil.
- › Material: Gehärtetes Aluminium – langlebig und korrosionsbeständig.
- › Anschlüsse: 8 x M8-Gewinde für flexible Erweiterungen (z. B. Anschläge, Stopper, Erdung).
- › Bohrungen: Ø 28 mm – geeignet für Spannelemente führender Hersteller.
- › Kompatibilität: Nur mit FEIN VersaMAG L Permanentmagnet (99100001358).

Lieferumfang

- ✓ 1 Schweißplatte 400 x 400 mm aus Aluminium, Bohrungsdurchmesser 28 mm
- ✓ 1 Innensechskantschlüssel 3 mm

Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Material	Aluminium gehärtet
Bohr-Ø	28 mm
Anschlussgewinde	M8
Arbeitsplattendicke	25 mm
Rasterlinie	50 x 50 mm
Arbeitsplattenfläche	400 x 400 mm
Gewicht nach EPTA	6,00 kg
Zubehör-Schnittstelle	VersaMAG L

Anwendungsbeispiele

