

SKU: 1-52467
EAN: 4260301052467

Universal Defibrillator Außenwandkasten Sixcase, klimatisiert, Gr. S, grau

Bringe Sicherheit auf die nächste Stufe mit unserem hochmodernen Defibrillator-Außenwandkasten! Dieser innovative AED-Kasten kombiniert Funktionalität mit stilvollem Design und bietet die ultimative Lösung für eine zugängliche und geschützte Defibrillator-Aufbewahrung im Freien.

Warum du dich für unseren Außenwandkasten entscheiden solltest:

Herausragende Merkmale:

- Blitzschnelle Öffnung im Notfall und intuitive Bedienung spart wertvolle Sekunden
- Universell: Passend für alle Defibrillator-Marken
- 5 Jahre Herstellergarantie
- Kostenlose Defi-Standortregistrierung auf globaler App

Klimatisiert und beleuchtet:

- Optimale Aufbewahrungsbedingungen bei jedem Wetter
- Beleuchtet: Leicht zu finden, auch bei Dunkelheit
- Akustischer (95 dB) und optischer Alarm (rotes Blinklicht) bei unbefugtem Zugriff

Robustes, modernes Design:

- IP54 Staub- und Spritzwasserschutz
- Sichtscheibe aus schlagfestem Polycarbonat

Im Lieferumfang enthalten:

- Aktive Belüftung und Heizungsmodul mit Thermostat (vorinstalliert)
- Befestigungsmaterial, Gebrauchs- und Installationsanleitung
- Defibrillator-Standortaufkleber

Installationstipp: Montiere den Wandschrank in einer Höhe von 1,5 m für optimale Zugänglichkeit.

Extra-Tipp: Mache den Defibrillator-Standort noch besser sichtbar mit einem reflektierenden Winkelschild!

Investiere jetzt in die Sicherheit deiner Umgebung. Mit diesem Außenwandschrank zeigst du, dass dir das Wohlbefinden deiner Mitmenschen am Herzen liegt. Ideal für öffentliche Plätze, Unternehmen, Schulen und Gemeindezentren.

Fabrikat	SixCase
Typ	Smartcase 1230
Material	Edelstahl
Passend für ... Defibrillatoren	Alle Herstellermarken
Garantie des Herstellers	5 Jahre
Garantie des Herstellers für aufbewahrten Defibrillator im Behältnis	Nein
Mit Defi-Standortmarkierung	Ja
Befestigungsmaterial	Ja
Farbe	Grau
Einsatzbereiche	Außen
Akustischer Alarm	Ja
Optischer Alarm	Ja
Batteriebetrieben	Nein
Verschluss	Drehverschluß
Größe	200 mm x 400 mm x 300 mm
Gewicht	7,45 kg
Stromversorgung	24 V, Eingang 230 V
Schmutz- und Feuchtigkeitsresistenz	IP 54
Besonderes	Beleuchtet, klimatisiert mit Lüfter und Heizmodul