



POWER ZONE 2

EXCEPTIONAL EFFICIENCY FOR GAMERS

1200W • 1000W • 850W • 750W

ANWENDUNGSBEREICHE

Gamingsysteme mit High-End-Grafikkarten
Leise PC-Systeme
Büroanwendungen

HIGHLIGHTS

80 PLUS® Platinum und Cybenetics Platinum Effizienz-Zertifizierungen
Pure Wings 3 140mm Lüfter und semi-passiver Zero-RPM-Lüfter
12V-2x6 Kabel mit 90°-Stecker im Lieferumfang
Erfüllt alle PCIe 5.1 und ATX 3.1 Spezifikationen

Exzellente Effizienz für Gamer

Das Power Zone 2 ist ein Netzteil mit 80 PLUS® Platinum-Zertifizierung und semi-passiver Zero-RPM-Kühlung für effiziente und leise Gaming-Sessions.

Highlights

- 80 PLUS® Platinum und Cybenetics Platinum Effizienz-Zertifizierungen (bis zu 94,3%)
- Semi-passive Zero-RPM-Kühlung
- Der Lüfter läuft 2-5 Minuten weiter, um unangenehme Startgeräusche zu vermeiden
- Pure Wings 3 140mm Lüfter für leise und effiziente Kühlung
- Bis zu zwei 90° abgewinkelte 12V-2x6-Kabel und PCIe 5.1/ATX 3.1-Kompatibilität
- Ausgezeichnete Spannungsregelung und -stabilität dank LLC-Technologie
- Hochleistungsfähige 12V-Leitung
- 10 Jahre Herstellergarantie
- Produktkonzeption, Design und Qualitätskontrolle in Deutschland



POWER ZONE 2

EXCEPTIONAL EFFICIENCY FOR GAMERS


Technische Daten					
ALLGEMEIN	Modell	1200W	1000W	850W	750W
	Artikelnummer	BP030EU	BP008EU	BP007EU	BP006EU
	EAN Code	4260052193563	4260052191385	4260052191378	4260052191361
	Netzspannung (Vac) / -frequenz (Hz)	100-240 / 50-60			
	Abmessungen (L x B x H in mm)	160 x 150 x 86			
	ATX 12V 3.1 / EPS 12V 2.92	✓ / ✓			
	Pure Wings 3 Lüfter (mm)	140			
	Geräuschentwicklung (dB(A)) bei 10 / 20 / 50 / 100% Last	7,7 / 7,7 / 7,7 / 25,5	6,5 / 6,5 / 6,5 / 27,2	6,5 / 6,5 / 6,5 / 24,9	6,5 / 6,5 / 6,5 / 15,8
	12V-Leitungen Multi-Rail / Single-Rail	- / ✓			
	Overclocking Key / Jumper	- / -			
	Power Good signal	100-150			
	PFC	active			
	Zertifizierung	80 PLUS® Platinum Cybenetics Platinum			
	Effizienz (%) bei 230V, 2% / 10% / 20% / 50% / 100%	63,3 / 89,8 / 93,2 / 94,3 / 92,6	66,9 / 89,8 / 93,0 / 94,0 / 92,6	68,3 / 89,9 / 93,0 / 94,1 / 92,3	65,5 / 89,4 / 93,0 / 94,2 / 92,5
	Energy Star 9.0 / 8.0 kompatibel	✓ / ✓	- / ✓		
	ErP ready / Power in stand-by (W)	✓ / <0,18			
	OCP, OVP, UVP, SCP, OPP, OTP, SIP	✓			
Lebensdauer des Netzteils bei 40°C (Std.)	>100.000				
KABEL	Kabelanzahl	9	8		
	Maximale Kabellänge (cm)	100			
	Länge ATX-Verbindungskabel (cm)	60			
	Modulares Kabelmanagement	-			
	Ummantelte Kabel	20+4 Pin, 12V-2x6			
	Flachbandkabel	P4+4, P8, PCIe, drives			
ANSCHLÜSSE	ATX-Mainboard (20+4-Pin)	✓			
	12V-2x6 Kabel W	2 600	1 600		
	PCI-express (6+2-pin)	3			
	P8/P4 Anschluss	1x P4+4, 1x P8			
	S-ATA	7			6
	P-ATA	1			

Ausgangsdaten										
Power Zone 2 1200W	AC Input	100 - 240Vac 50Hz - 60Hz 15 - 7.5A								
	DC Output	3.3V	5V	12V	-12V	5VSB				
	Max. Current	20A	20A	100A	0.3A	3A				
	Max. Com- bined Power	120W		1200W	3.6W	15W				
		1200W								
Power Zone 2 1000W	AC Input	100 - 240Vac 50Hz - 60Hz 13 - 6.5A								
	DC Output	3.3V	5V	12V	-12V	5VSB				
	Max. Current	20A	20A	83.3A	0.5A	3A				
	Max. Com- bined Power	120W		999.6W	6W	15W				
		1000W								
Power Zone 2 850W	AC Input	100 - 240Vac 50 - 60Hz 10 - 5A								
	DC Output	3.3V	5V	12V	-12V	5VSB				
	Max. Current	20A	20A	70.8A	0.5A	3A				
	Max. Com- bined Power	120W		849.6W	6W	15W				
		850W								
Power Zone 2 750W	AC Input	100 - 240Vac 50 - 60Hz 10 - 5A								
	DC Output	3.3V	5V	12V	-12V	5VSB				
	Max. Current	20A	20 A	62.5A	0.3A	3A				
	Max. Com- bined Power	120W		750W	3.6W	15W				
		750W								


POWER ZONE 2

EXCEPTIONAL EFFICIENCY FOR GAMERS


1200W



1000W / 850W




750W



POWER ZONE 2

EXCEPTIONAL EFFICIENCY FOR GAMERS

Logistische Daten			
Region	Modell	Artikel Nr.	EAN Code
EU	Power Zone 2 1200W	BP030EU	4260052193563
EU	Power Zone 2 1000W	BP008EU	4260052191385
EU	Power Zone 2 850W	BP007EU	4260052191378
EU	Power Zone 2 750W	BP006EU	4260052191361
UK	Power Zone 2 1200W	BP030UK	4260052193631
UK	Power Zone 2 1000W	BP008UK	4260052192993
UK	Power Zone 2 850W	BP007UK	4260052193006
UK	Power Zone 2 750W	BP006UK	4260052193013
US	Power Zone 2 1200W	BP030US	4260052193648
US	Power Zone 2 1000W	BP008US	4260052191415
US	Power Zone 2 850W	BP007US	4260052191408
US	Power Zone 2 750W	BP006US	4260052191392
ROW US powercord	Power Zone 2 1200W	BP030U2	4260052193624
ROW US powercord	Power Zone 2 1000W	BP008U2	4260052191446
ROW US powercord	Power Zone 2 850W	BP007U2	4260052191439
ROW US powercord	Power Zone 2 750W	BP006U2	4260052191422
AR	Power Zone 2 1200W	BP030AR	4260052193457
AR	Power Zone 2 1000W	BP008AR	4260052193440
AR	Power Zone 2 850W	BP007AR	4260052193433
AU	Power Zone 2 1200W	BP030AU	4260052193570
AU	Power Zone 2 1000W	BP008AU	4260052191477
AU	Power Zone 2 850W	BP007AU	4260052191460
AU	Power Zone 2 750W	BP006AU	4260052191453
TW	Power Zone 2 1200W	BP030TW	4260052193617
TW	Power Zone 2 1000W	BP008TW	4260052191538
TW	Power Zone 2 850W	BP007TW	4260052191521
TW	Power Zone 2 750W	BP006TW	4260052191514
CN	Power Zone 2 1200W	BP030CN	4260052193587
CN	Power Zone 2 1000W	BP008CN	4260052191507
CN	Power Zone 2 850W	BP007CN	4260052191491
CN	Power Zone 2 750W	BP006CN	4260052191484



UK Authorised Representative (for authorities only) ProductIP (UK) Ltd. 8, Northumberland Av. London WC2N 5BY

Kontakt	
be quiet! Hauptsitz	Service hotline: +49 40 7367 686 44 e-mail: service@bequiet.com
Listan GmbH Wilhelm-Bergner-Straße 11c 21509 Glinde Deutschland	Besuche den Servicebereich auf bequiet.com für Informationen zu deinem regionalen Servicekontakt.