



Entdecken Sie weitere Details und  
passendes Zubehör online!

## Prüfstand für reproduzierbare Härteprüfungen Shore A und D

### Merkmale

- Hochwertiger Prüfstand für die Shore-Härteprüfung von Kunststoffen in Industrie und Labor
- **1** Ein Prüfstand für zwei Härteskalen:  
Auf den Prüfstand TI-HEA muss lediglich das Zusatzgewicht TI-HE geschraubt werden, damit dieser sich dann auch für Härteprüfungen Shore D eignet, siehe Internet
- **2** Nivelliereinrichtung:  
Zur präzisen Ausrichtung der Grundplatte aus Stahl, z. B. für inhomogene Prüfobjekte
- Robustes Design ermöglicht präzise Messbewegungen
- **3** Einfache Handhabung ermöglicht wiederholbare Messergebnisse
- Härtemessgerät nicht im Lieferumfang enthalten

### Technische Daten

- Maximale Hublänge: 20 mm
- Maximale Testobjekthöhe: 50 mm
- Prüftisch Ø 115 mm



| Modell | Härteskalen | Prüfkraft<br>Härtemessung | Gesamtabmessungen<br><br>B×T×H<br>mm | Nettogewicht<br><br>ca.<br>kg |
|--------|-------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| SAUTER |             | N                         |                                      |                               |
| TI-HEA | Shore A     | 10                        | 200×200×390                          | 6                             |
| TI-HED | Shore D     | 50                        | 200×200×470                          | 10                            |