

SAUTER TVL-E

Prüfstand für Kraftmessgeräte mit externer Messzelle

KERN



Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Prüfstand
Produktgruppe	Manueller Prüfstand
Produktfamilie	TVL

Messsystem

Kraftrichtungen	Zug Druck
Längenmessgerät	Längenmessgerät mit Display und Datenschnittstelle (optional)

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	154×240×550 mm
Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	154×240×550 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	154×240×550 mm
Material Gehäuse	Metall, lackiert
Spindelhub (Hub einer Drehung)	2 mm
Antriebsart	manuell Kurbel
Montage - Kraftausleitung	2x Gewindebohrung M6
Montage - Krafteinleitung	2x Gewindebohrung M6
Erzeugte Kraft [Max]	2 kN
Mess-Ausrichtung	vertikal
Verfahrweg [Max]	290 mm

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-10 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	345×230×570 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	8 kg
Bruttogewicht ca.	12 kg
Versandgewicht	11,6 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761476660
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD

