

KERN KFA 6000V20

Wiegebalken Stahl lackiert

KERN



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Komponente
Produktgruppe	Wiegebalken
Produktfamilie	KFA-V20-IP67

Messsystem

Wägebereich [Max]	6000 kg
Ablesbarkeit [d]	2 kg
Wägezellen-Verbindung	6-Leiter
Wägezelle Bauart	ZEMIC H8C 3 ton

Bauform

Abmessungen Wägefläche (B×T)	1200×160 mm
Abmessungen Wägefläche	1200×160 mm
Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)	1270×160×115 mm
Material Wägeplatte	Stahl, pulverbeschichtet
Material Plattform	Stahl, pulverbeschichtet
Material Lastzelle(n)	legierter Stahl
Fußschrauben drehbar	✓
Kabellänge	5 m
Kabellänge zwischen Wiegebalken	5 m
Lastzellen - Anzahl	4
Nenntragfähigkeit (WLL)	9000 kg

Funktionen

IP-Schutz - Plattform	IP67
IP-Schutz - Lastzelle	IP67

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-132
--------------------------------------	---------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	2 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	1320×500×360 mm
Versandart	Spedition
Nettogewicht ca.	80 kg
Bruttogewicht ca.	115 kg
Versandgewicht	111 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761493742
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD

