


KERN KFP 6000V20M

KERN

Plattform: Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert, silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle mit Staub- und Spritzwasserschutz IP65



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Komponente
Produktgruppe	Wägebrücke
Produktfamilie	KFP-V20-IP65

Messsystem

Wägebereich [Max]	6000 kg
Ablesbarkeit [d]	2 kg
Mindestlast [Min]	40 kg
Wägezellen-Verbindung	6-Leiter
Wägezelle Bauart	ZEMIC H8C 2.5 ton

Bauform

Abmessungen Wägefläche (B×T)	1500×1500 mm
Abmessungen Wägefläche	1500×1500 mm
Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)	1500×1500×123 mm
Material Wägeplatte	Stahl, pulverbeschichtet
Material Plattform	Stahl, pulverbeschichtet
Material Lastzelle(n)	legierter Stahl
Fußschrauben drehbar	✓
Kabellänge	5 m
Plattformkonstruktion	Verschweißte Lastplatte; Tränenblech
Lastzellen - Anzahl	4
Nenntragfähigkeit (WLL)	9000 kg

Funktionen

IP-Schutz - Plattform	IP67
IP-Schutz - Lastzelle	IP67

Zulassung

Konformitätsbewertung ab Werk möglich	✓
Eichwert [e]	2 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	965-232
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-132

Verpackung & Versand

Lieferzeit	2 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	1615×1580×360 mm
Versandart	Spedition
Nettogewicht ca.	225 kg
Bruttogewicht ca.	290 kg
Versandgewicht	287 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761493933
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



FACTORY

