



OKO 178C832



OKO 178T251

Digital-Set mit metallurgischem Mikroskop, Kamera und C-Mount-Adapter

Merkmale

- Das metallurgische Mikroskop KERN OKO 178 ist jetzt auch als digitale Komplettlösung erhältlich, im praktischen Set mit der C-Mount-Kamera KERN ODC 832 bzw. der Tablet-Mikroskopkamera KERN ODC 251 sowie passendem C-Mount-Adapter
- Das KERN OKO 178 ist ein professionelles und vielseitig ausgestattetes metallurgisches Mikroskop zur Prüfung von Metallen und Oberflächenanalysen
- Die 5,1 MP-Mikroskopkamera KERN ODC 832 mit CMOS-Technologie liefert klare und schnelle Bilder und eignet sich auch für anspruchsvolle Anwendungen
- Die intuitiv bedienbare Mikroskop-Tablet-Kamera KERN ODC 251 kombiniert ein Android Tablet mit 10,5" HD-Display und eine hochauflösende 8-MP-4K-Kamera

Technische Daten

- OKO 178**
- Infinity Optik
 - 5-fach Objektivrevolver
 - Dioptrienausgleich beidseitig
 - Siedentopf 30° geneigt/360° drehbar
 - Gesamtabmessungen B×T×H 390×235×620 mm
 - Nettogewicht ca. 11 kg
- ODC 832**
- Belichtungsverfahren: Rolling Shutter
 - Max. Auflösung 2592×1944 Pixel
 - Software Microscope VIS Pro, siehe *Internet*
- ODC 251**
- 10,5" LCD-Touchscreen
 - Auflösung Bildschirm: 1920×1280 Pixel
 - CPU: Rockchip RK3568 Quad-Core; 2,4 GHz
 - Messsoftware (vorinstalliert)

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Bestandteilen finden Sie in der jeweiligen Produktbeschreibung des Einzelartikels

Modell		Enthaltene Kamera	Kamera Auflösung	Kamera Schnittstelle	Kamera Framerate	Kamera Sensor
KERN						
OKO 178C832	NEW	ODC 832	5,1 MP	USB 3.0	14,2 - 101,2 fps	Aptina CMOS 1/2,5"
OKO 178T251	NEW	ODC 251	8 MP 4 K	Ethernet, Bluetooth, WLAN, USB 2.0, USB 3.0, HDMI	30 fps	CMOS 1/1,8"

NEW Neues Modell