

# KERN OZB-A45 15

**KERN**

Doppel-Schwanenhals-Beleuchtung zur optimalen Ausleuchtung Ihrer Probe



|                   |        |
|-------------------|--------|
| Bruttogewicht ca. | 2,0 kg |
| Versandgewicht    | 3,8 kg |

## Produktinformationen

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| GTIN/EAN-Nummer  | 4045761490819                                  |
| REACH-Einstufung | keine Stoffe über der zulässigen Konzentration |

## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Marke            | Optics               |
| Produktkategorie | Mikroskop            |
| Produktgruppe    | Mikroskopbeleuchtung |
| Produktfamilie   | OZB-IF               |

## Bauform

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Abmessungen (B×T×H) | 120×370×250 mm |
| Schwanenhals-Länge  | 300 mm         |
| Beleuchtungsart     | LED            |
| Beleuchtungsstärke  | 6W             |
| Farbtemperatur      | 5600-6300 K    |
| Beleuchtung dimmbar | ✓              |

## Energieversorgung

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| mitgelieferte Stromversorgung                   | Netzteil |
| Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional | UK       |

## Umgebungsbedingungen

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Lagertemperatur [Min] | -5 °C |
| Lagertemperatur [Max] | 40 °C |

## Zulassung

|            |   |
|------------|---|
| CE Zeichen | ✓ |
|------------|---|

## Verpackung & Versand

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Lieferzeit                     | 1 d            |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 300×250×250 mm |
| Versandart                     | Paketdienst    |
| Nettogewicht ca.               | 1,6 kg         |