

8380-280 L

Monierzange

Code	ETIM
3429091	EC002180
EAN	UNSPSC
4010886970836	27-11-21-17
Ursprungsland	eCl@ss
Österreich	21-04-03-01
Zolltarifnummer	
82032000	



Artikelbeschreibung

- Ausführung nach DIN ISO 9242 Form A
- Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 61 - 63 HRC
- Leichte Zugänglichkeit durch geometrisch optimierten Kopf- und Schenkelbereich
- Ausführung L: Metalllack
- Ausführung TL: Metalllack / mit getauchten Griffhüllen
- Farbe: Stahlgrau
- Aus Qualitätswerkzeugstahl

Artikelinformationen

Gewicht [g]	455 g	Ausführung funkenfrei	Nein
Inhalt (Anzahl Stück)	1	Griffausführung	lackiert
Gesamtlänge [mm]	280 mm	Schneidenhärte	61 - 63 HRC
Material	Qualitätswerkzeugstahl	Schneidwerte	Harter Draht: 2 mm / 12 AWG Mittelharter Draht: 3,8 mm / 7 AWG Weicher Draht: 5 mm / 4 AWG
Norm	DIN ISO 9242	Härteverfahren	Induktiv gehärtet
REACH	konform	Gelenkarten	aufgelegtes Gelenk
Gewicht [kg]	0,455 kg	Schneidenform	mit Facette