

Akku- Schlagbohrschrauber DHP482RFE

18V • 62 Nm • 0-1.900 min⁻¹

Ein kraftvoller, allgemein einsetzbarer
Schlagbohrschrauber zum Schrauben und Bohren

Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18 V und einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe. Das Schlagwerk ist je nach Anwendung abschaltbar, das max. Drehmoment beträgt 62 Nm. Dieses ist in 21 Stufen einstellbar.



Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akkusystem LXT	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 600 / 1900 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	62 / 36 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
(Leerlauf-)Schlagzahl	0 - 9000 / 28500 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz	38 mm
Bohrleistung in Mauerwerk	13 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Schalleistungspegel (L _{WA})	93 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	82 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Gewicht inkl. Akku	1,5 - 1,8 kg
Produktabmessung (L x B x H)	198 x 79 x 249 mm
Akkutyp	Li-ion

Spezifikationen

- Hocheffiziente und kompakte Maschine für den professionellen Einsatz
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Mit LED-Licht

EAN 0088381804646

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

141856-3

Transportkoffer Kunststoff



784637-8

PH/LS Doppelbit



Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

197599-5 (2x)

Akku BL1830B



195584-2

Schnellladegerät DC18RC



Optionales Zubehör

141856-3

Transportkoffer Kunststoff



784637-8

PH/LS Doppelbit



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

