



Computer-Netzteil

Model: **AK-C2-600**



Produktcode	AK-C2-600
Produkttyp	Computer-Netzteil
Format	ATX 2.31
Serie	Pro Modular
Zuständige Stelle	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Versorgungsspannung	230 V
Stromannahme	< 5 A
Leistungsfähigkeit	> 70 %
Übereinstimmung mit 80 PLUS	Ja
Stromstärke in der Leitung +3.3V	13 A
Stromstärke in der Leitung +5V	13 A
Belastung der Linie +3.3V und +5V	105 W
Stromstärke in der Leitung +12V	40 A
Maximale Kraft	600 W
Versorgender MPC-Stecker	20+4-pin
Versorgender ATX12V P4	Ohne
Weiblicher EPS12V 8-Pin-Stecker	1 Stück (4 + 4-Pin)
Versorgender PCI-E 6 Pin-Stecker	Ohne
Versorgender PCI-E 6+2 Pin-Stecker	2 Stücke
Versorgender PCI-E 8-Pin-Stecker	Ohne
Versorgender Molex-Stecker	3 Stücke
Versorgender SATA-Stecker	5 Stücke
Modulare Stromversorgung	Semi-modular
PFC-Filter	Aktiv
Mechanischer Ausschalter	Ja
Erdung	Ja
OVP-Sicherung	Ja
OCP-Sicherung	Ja
OPP-Sicherung	Ja
OTP-Sicherung	Ja
SCP-Sicherung	Ja
UVP-Sicherung	Ohne
Versorgungsleitung	IEC C14
Lüftergröße	120 mm
Regulierung von Umdrehungen des Ventilators	Automatisch
Kabellänge	50 - 95 cm
Steckdose #1	C/E/F (CEE 7/7)
Steckdose #2	IEC C13
Versorgungskabel im Set	Ja

Herstellungsmaterial	Galvanisch verzinkter Stahl
Produktfarbe	Schwarz
MTBF	100000 h
Arbeitstemperatur	5 - 50 °C
Verpackung	EcoBox
Produktabmessungen (L x B x H)	150 x 145 x 85 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	235 x 180 x 100 mm
Nettogewicht	1.57 kg
Bruttogewicht	1.69 kg
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit FCC	Nein
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
Zubehör Enthalten	Netzkabel
EAN-Code	5901720139566
Garantie	24 Monate





Bezeichnung

Das **Akyga® AK-C2-600 ATX-Netzteil** aus der Classic-Serie ist eine fortschrittliche Lösung, ideal für alle, die eine stabile und zuverlässige Stromversorgung für ihren PC suchen. Dieses **semi-modulare ATX-Netzteil** bietet eine Leistung von **600 W** und ist damit eine ausgezeichnete Wahl für Büro-PCs und moderne Heimgeräte. Die Einhaltung der **80-PLUS-Zertifizierung** gewährleistet zudem einen effizienten Betrieb mit minimalen Leistungsverlusten. Und die **aktive PFC** optimiert den Leistungsfaktor und senkt den Energieverbrauch.

Das Akyga® AK-C2-600 ATX-Netzteil verfügt über eine **Vielzahl von Anschlüssen**, die den flexiblen Anschluss verschiedener Komponenten ermöglichen. Zu den modularen Anschlüssen gehören: **ein 8-poliger (4+4-poliger) Anschluss**, **zwei 6+2-polige PCI-E-Anschlüsse**, **drei Molex-Stecker** und **fünf SATA-Stecker**, die den Anschluss von Festplatten, SSDs, Grafikkarten und anderen Peripheriegeräten erleichtern. Der 20+4-polige Stecker ist fest mit dem Netzteil verbunden und gewährleistet eine stabile Verbindung zum Motherboard. Die **flachen, modularen Kabel** mit einer Länge von 50-95 cm erleichtern die Organisation innerhalb des Computergehäuses und verbessern den Luftstrom.

Eines der Hauptmerkmale dieses **ATX-Netzteils** ist seine Konstruktion mit modernen elektronischen Komponenten, die den neuesten technologischen Standards entsprechen. Sorgfältig ausgewählte Elemente sorgen für Langlebigkeit und Stabilität und garantieren Zuverlässigkeit bei längerem und intensivem Gebrauch.

Das Gehäuse des semi-modularen Netzteils ist in einem eleganten Schwarz gehalten, das perfekt zu den meisten Computergehäusen passt und ein modernes und professionelles Aussehen verleiht. Das Innere des ATX-Netzteils ist mit einem leisen **120-mm-Lüfter** ausgestattet, der für eine hervorragende Luftzirkulation sorgt und die optimale Betriebstemperatur des Geräts aufrechterhält, ohne den Geräuschpegel zu erhöhen.

Das Akyga® AK-C2-600 ATX-Netzteil ist eine zuverlässige und effiziente Lösung für anspruchsvolle Benutzer, die eine stabile Stromquelle für ihre modernen Computersysteme suchen. Entscheiden Sie sich für dieses semi-modulare Computernetzteil, um die höchste Qualität und Zuverlässigkeit der Leistung Ihres PCs zu genießen.