



Kurzbeschreibung des Produkts

Mit dem Akyga® AK-SC-E27-Adapter können Sie Ihr Auto in eine mobile Stromquelle verwandeln. Auf der einen Seite befindet sich ein Typ-2-Buchsenanschluss, der an den V2L-Anschluss eines Elektrofahrzeugs angeschlossen wird. Auf der anderen Seite befinden sich vier IEC C7/4-Steckdosen, an die Sie europäische Standardstecker anschließen können.

Das Produkt ist mit den geltenden nationalen und europäischen Anforderungen kompatibel.

Was ist in der Schachtel?

- AK-SC-E27 Adapter für Elektroautos

Erklärung der Symbole:



Eine besondere Gefahr geht von der Dienstleistung aus.



Es besteht das Risiko, Gesundheit oder Leben zu verlieren (z.B. durch Elektroschock).



Wichtige Tipps und Informationen.



Die CE-Normbeschreibung auf dem Produkt ist die Erklärung des Herstellers, dass das gekennzeichnete Produkt die Anforderungen der Richtlinie der sogenannten "Neuen Konzeption" der Europäischen Union (EU) erfüllt. Aus Sicherheits- und Zertifizierungsgründen (CE) kann das Gerät nicht umgebaut oder in irgendeiner Weise verändert werden. Aus dem Grund, dass das Kabel für andere als die beschriebenen Zwecke verwendet wird, kann das Produkt beschädigt werden. Der unsachgemäße Gebrauch kann auch zu Gefahren wie Kurzschlüssen, Verbrennungen, Stromschlägen usw. führen. Lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es für den späteren Gebrauch auf. Das Produkt darf nur zusammen mit dem Benutzerhandbuch an Dritte weitergegeben werden.



Produkt entsprechend der EU-Richtlinie 2002/96/EG. Das Symbol des durchgestrichenen Korbes auf dem Produkt bedeutet, dass das gekennzeichnete Produkt nicht mit dem übrigen Hausmüll entsorgt werden darf. Nach Gebrauch muss das Produkt zur Sammelstelle für gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte oder zum Verkäufer zurückgebracht werden. Eine angemessene Mülltrennung für die nachfolgende Verarbeitung, Rückgewinnung oder Entsorgung trägt dazu bei, negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden, und ermöglicht auch die Rückgewinnung der Rohstoffe, aus denen das Produkt hergestellt wurde.



Das RoHS-Zeichen auf dem Produkt ist die Erklärung des Herstellers, dass das markierte Produkt die Anforderungen der EU-Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (2002/95/EG) erfüllt, die darauf abzielt, die Menge der gefährlichen Stoffe zu reduzieren, die durch Elektro- und Elektronikabfälle in die Umwelt gelangen.



Das Gerät der Schutzklasse II. Es bietet Schutz gegen elektrischen Schlag bei direktem und indirektem Kontakt, und dank der zusätzlichen Isolierung ist es nicht notwendig, das Gerätegehäuse mit dem Schutzleiter zu verbinden.

Sicherheitsvorkehrungen



Der Hersteller des Produkts ist nicht verantwortlich für Schäden oder Beleidigungen, die durch Nichtbeachtung der in diesem Benutzerhandbuch enthaltenen Sicherheitshinweise und Informationen verursacht werden.



- Halten Sie das Produkt und die Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren. Das Paket enthält eine Folie, die das Kind beim Spielen verschlucken könnte.
- Es ist verboten, das Produkt mechanisch zu belasten - starke Stöße, Schläge, Fallenlassen oder Quetschen können das Produkt beschädigen.
- Der Betrieb des Produkts unter ungünstigen Bedingungen ist nicht erlaubt. Als ungünstige Bedingungen gelten vor allem: direkte Sonneneinstrahlung, hohe oder sehr niedrige Umgebungstemperaturen, starke Vibrationen, hohe Luftfeuchtigkeit, Umgebung von Gasen, Stäuben oder brennbaren und aggressiven Flüssigkeiten.
- Wenn das Produkt beschädigt wurde, nicht ordnungsgemäß funktioniert oder über einen längeren Zeitraum unter schlechten oder ungünstigen Bedingungen gelagert wurde, ist ein sicherer Betrieb des Gerätes nicht möglich. Aus Sicherheitsgründen ist es unerlässlich, das Produkt nicht mehr zu verwenden und es vor einer Wiederverwendung zu schützen.
- Es ist verboten, nasse Stecker in die Steckdose und in die Ladeöffnung des Fahrzeugs zu stecken.
- Falls es während des Ladevorgangs regnet - lassen Sie kein Wasser in die Steckdose und die Kfz-Ladeöffnung eindringen. Wenn die Stecker nass geworden sind - ziehen Sie die Netzsicherung heraus, bevor Sie die Stecker aus den Steckdosen ziehen.
- Produkt und Netzkabel dürfen unter keinen Umständen mit feuchten oder nassen Händen berührt werden.
- Ein Kurzschließen des Stromanschlusses ist verboten.
- Es ist verboten, den Adapter an beschädigte Steckdosen und Stecker anzuschließen.
- Es ist verboten, Finger oder Gegenstände in den Adapterstecker zu stecken.
- Das Produkt ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt. Lesen Sie vor der Benutzung der öffentlichen Ladestation deren Vorschriften.
- Das Netzkabel sollte so verlegt werden, dass die Gefahr des Stolperns oder Verhakens ausgeschlossen ist.
- Es ist verboten, die Stecker des Adapters zu verändern. Im Falle von Modifikationen kann der Adapter beschädigt werden, was zu Gefahren für Leben, Gesundheit und Eigentum führen kann.
- Berücksichtigen Sie die Bedienungsanleitungen für andere an den Adapter angeschlossene Geräte.
- Ziehen Sie beim Trennen des Adapters vom Stromkabel und vom Gerät nicht am Kabel, sondern nur an dem dafür vorgesehenen Teil des Steckers.
- Bei Zweifeln bezüglich des Betriebs, der Sicherheit oder des Anschlusses des Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen qualifizierten Fachmann für diesen Zweck.
- Alle Wartungs-, Einstell- und Reparaturarbeiten am Produkt dürfen nur von einer qualifizierten Person in einer Facheinrichtung durchgeführt werden.

Reinigung des EV-Adapters



Ziehen Sie den EV-Adapter vor der Reinigung von der Steckdose und den angeschlossenen Geräten ab.



- Verwenden Sie zum Reinigen des Adapters ein weiches und antistatisches Tuch.
- Verwenden Sie keine scheuernden oder chemischen Reinigungsmittel.

Beseitigung der häufigsten Probleme

Problem	Ursache	Lösung
Der Adapter funktioniert nicht	Keine Spannung	• Überprüfen Sie den korrekten Anschluss des Adapters an die Stromquelle
	Problem mit dem Stecker	• Überprüfen Sie, ob die Adapteranschlüsse fest in der Fahrzeugsteckdose sitzen
	Es besteht der Verdacht auf einen Produktfehler	• Beenden Sie die Nutzung und kontaktieren Sie den Verkäufer
Fahrzeug berechnet keine Gebühren	Das Fahrzeug wurde nicht ordnungsgemäß für den Ladevorgang vorbereitet	• Stellen Sie sicher, dass kein anderes Ladegerät an die Ladeanschlussbuchse des zweiten Fahrzeugs angeschlossen ist
	Problem mit dem Stecker	• Prüfen Sie, ob der Stecker richtig angeschlossen ist
	Es besteht der Verdacht auf einen Produktfehler	• Beenden Sie die Nutzung und kontaktieren Sie den Verkäufer

Wie benutzen

1. Bereiten Sie das Fahrzeug gemäß der mitgelieferten Bedienungsanleitung für den Ladevorgang vor.
2. Überprüfen Sie, ob der Adapter unbeschädigt ist.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Adapter den richtigen Steckertyp für Ihr Fahrzeug hat.
4. Überprüfen Sie, ob die Steckdose im Fahrzeug und der Netzstecker unbeschädigt sind.
5. Entfernen Sie die Schutzkappen von den Steckern.
6. Schließen Sie den Adapter an den Ladeanschluss im Fahrzeug an.
7. Schließen Sie die Geräte, die Sie mit Strom versorgen möchten, an die IEC C7/4-Steckdosen an.

Technische Spezifikation

➔	Product-Code:	AK-SC-E27
	Versorgungsspannung:	230 V
	Maximale Stromstärke:	16 A
	Maximale Leistung:	3.5 kW
	Temperatur:	-30 - 55 °C
	Werkstoff:	Thermoplast
	Isolationsmaterial:	TPE
	Flammenbeständigkeit:	UL94V-0
	Stromanschluss:	Type 2
	Ausgangsstecker:	4x CEE 7/4
	MTBF:	10000 razy CE,
	Konformität mit Normen:	FCC, RoHS
	REACH-Kompatibilität:	REACH
	EAN-Code :	5906708750962

EV Adapter

Produkt-Hersteller:

Akyga Europe sp. z o.o.
Str. Wrocławska 1c
52-200 Suchy Dwór
contact@akyga.com