



ÉLIA SOLAR WAVE SOLARBETRIEBENE DRAHTLOSE VIDEO-TÜRSPRECHANLAGE

Die Türsprechanlage Élia Solar Wave mit integriertem Solarmodul wird mit Solarstrom betrieben
Ref. 112296



DRAHTLOS



REICHWEITE IM
FREIEN FELD



KOMPATIBEL MIT
TORANTRIEB UND
TÜRÖFFNER*



AUF
LANGLEBIGKEIT
AUSGELEGT



SOLARBETRIEBENE
TÜRSPRECHANLAGE


EINE DRAHTLOSE SOLAR-VIDEO-TÜRSPRECHANLAGE, MIT DER SIE IHRE BESUCHER BEGRÜßEN KÖNNEN

Die Video-Türsprechanlage Avidsen **Élia Solar Wave** verfügt über einen 7-Zoll-Bildschirm und eine drahtlose Türsprechanlage. Sie zeichnet sich durch ihre Netzunabhängigkeit aus, die durch einen Akku und ein in die Türsprechanlage integriertes 3,8-Watt-Solarmodul erreicht wird. Mit einer Funkreichweite von 200 m im freien Feld passt sich die Video-Türsprechanlage an alle Wohnkonfigurationen an. **Élia Solar Wave** verfügt über eine doppelte Öffnungssteuerung, die sowohl den elektrischen Türöffner* als auch das motorisierte Tor betätigen kann. Diese Video-Türsprechanlage besteht zu einem großen Teil aus recycelten Materialien und fügt sich mit ihrem schlichten und ansprechenden Design in jede Inneneinrichtung ein.

* Erfordert optional erhältlichen Transformator



Drahtlos



Reichweite im
freien Feld



Solarbetriebene
Türsprechanlage



Witterungsbeständig



Door Check




Nachtsicht



Bildschirmgröße



Berührungsemp-
findliche Tasten



Öffnung von Tor
und Türöffner*



Anzahl der
Klingeltöne



Französisches
Design

* Erfordert optional erhältlichen Transformator


PRODUKTVORTEILE

Vereinfachte Installation

- Drahtlose Installation: schnell und einfach durchzuführen.
- Diese Video-Türsprechanlage eignet sich für Häuser, bei denen kein Stromanschluss am Tor vorhanden ist.
- Der Monitor ist schnell installiert: Sie können ihn entweder an der Wand befestigen oder mithilfe des Standfußes auf jeder ebenen Fläche aufstellen.

Für alle Wohnumgebungen geeignet

- 200 m Reichweite (freies Feld) zwischen Haus und Tor.
- Steuerung eines motorisierten Tors möglich.
- Steuerung einer Pforte mit elektrischem Türöffner möglich (in diesem Fall ist ein zusätzlicher, optional erhältlicher Transformator erforderlich, der nicht im Lieferumfang enthalten ist).



Die Vorteile der solarbetriebenen Türsprechanlage

- Sie **sparen Strom** und senken Ihre Stromrechnung.
- Die Türsprechanlage ist netzunabhängig und autark.
- Die Betriebszeit⁽¹⁾ wird durch den internen Akku verlängert.
- Bei Bedarf kann der Akku über den USB-Typ-C-Anschluss schnell aufgeladen werden.

(1) Min. Betriebszeit der Türsprechanlage ohne Sonne/bei Bewölkung: 3 Monate autarker Betrieb. (Voraussetzung: voll geladener Akku und ein Ruf pro Tag von einer Minute Dauer, bei 25 °C).



\ FOKUS AUF DIE INSTALLATION DER ÉLIAS SOLAR WAVE

Bei der Erstinstallation:

- Bevor Sie die Türsprechanlage an den Außenpfosten montieren, laden Sie die Außeneinheit über den USB-Typ-C-Anschluss vollständig auf. Nach der ersten vollständigen Ladung arbeitet Ihre Türsprechanlage autark. **Die Solarenergie reicht aus, um Ihre Video-Türsprechanlage wie gewohnt zu betreiben.**
- Bringen Sie Ihre Türsprechanlage an einem Ort an, der ganzjährig von der Sonne beschienen wird, idealerweise nach Süden ausgerichtet, ohne schattige Bereiche und ohne Verschattung durch Pflanzen.
- Die Sonne versorgt das Gerät den ganzen Tag mit Strom und lädt den Akku auf. Sollte das Wetter einmal nicht so gut sein, springt der Akku ein, damit Sie sicher sein können, dass das Gerät ordnungsgemäß funktioniert. Ein Symbol auf dem Monitor zeigt den Ladezustand des Akkus an.



\ NACHHALTIGES DESIGN

- 70 % der verwendeten Kunststoffe sind recycelt.
- Verpackungskarton und Füllmaterial bestehen aus recyceltem und recycelbarem Karton.
- Reparierfähiges Produkt: Ersatzteile erhältlich.

\ ZAHLREICHE FUNKTIONEN



Hauszugänge sicherer machen

- **Nachtsicht** durch IR-LEDs.
- Sichtwinkel der Türsprechanlage: 125°.
- **Door-Check-Funktion**, um den Zugang zu den eigenen vier Wänden im Auge zu behalten, auch wenn kein Besucher klingelt.

Bedien- und Installationskomfort

- Wetterfeste Türsprechanlage (IP44).
- Integrierter Regenschutz.
- Hinterleuchtetes Namensschild.
- Monitor mit 7-Zoll-LCD-Farbbildschirm und berührungsempfindlichen Tasten.
- Einstellungen: Farbe, Helligkeit, Kontrast, Nachtmodus.
- 6 Klingeltöne zur Auswahl, Lautstärke einstellbar.
- Speichern von Fotos oder Videos während eines Anrufs. (Für die Videofunktion ist eine SD-Karte erforderlich, die nicht im Lieferumfang enthalten ist).


TECHNISCHE MERKMALE

	Drahtlos
Maximaler Abstand	200 m im freien Feld
Steuerung	Elektrischer Türöffner – potenzialfreier Kontakt (12 V/2 A) Öffnen des Tors – potenzialfreier Kontakt (12 V/2 A)
Klingelton	6 Klingeltöne Geräuschpegel: 85 dB
Merkmale Monitor	Diagonale: 7 Zoll (18 cm) Auflösung: 800 x 480 px Montage: Wandmontage
Merkmale Türsprechanlage	Sensor: 1/2.7", CMOS Blickwinkel: 125° Nachtsicht: Unsichtbare IR-LEDs Beleuchtete Klingeltaste: Ja Beleuchtetes Namensschild: Ja Montage: Aufputzmontage Technische Daten des integrierten Solarmoduls: - Größe des Moduls: 60 x 43 mm - Solarmodul: 5 V / 70 m Ah Interner Akku der Türsprechanlage: 3,7 V / 5.000 m Ah Autarke Betriebszeit der Türsprechanlage ohne Sonne/bei Bewölkung: 3 Monate (bei voll geladenem Akku und einem Anruf pro Tag von einer Minute bei 25°) Warnung bei niedrigem Akkustand: Anzeige auf dem Innenbildschirm
Einstellungen	Helligkeit, Kontrast, Klingeltonlautstärke und Stummschaltung
Ausführung	Monitor: zu 70 % aus recyceltem Kunststoff Türsprechanlage: zu 70 % aus recyceltem Aluminium
Elektrische Eigenschaften	5 VDC - 2 A
Elektrischer Anschluss	Steckernetzteil
Betriebstemperatur	-10 °C/+50 °C
Verwendung	Monitor: innen Türsprechanlage: außen (IP44)
Merkmale des Einzelprodukts	Abmessungen Monitor: 124 (H) x 218 (B) x 20 (T) mm Abmessungen Türsprechanlage: 187 (H) x 68 (B) x 46 (T) mm



INHALT DES SETS

- 1 weißer 7-Zoll-Farbbildschirm, berührungsempfindliche Tasten
- 1 Türsprechanlage (straßenseitige Montage) mit integriertem Regenschutz, Akku und Solarpanel
- Schrauben
- 1 USB-C-Stromkabel



SCHALTPLAN

