

GDT-US-NG/40-P - Überspannungsschutzstecker Typ 1



2910342

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2910342>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



ÜSG Typ 1, UL Recognized, und Überspannungsschutzstecker IEC Typ 2 mit Gasableiter und thermischer Abtrennvorrichtung für die Verwendung mit VAL-US-Basiselementen, mechanische und optische Defektmeldung

Produktbeschreibung

Ersatzstecker Überspannungsschutzgerät

Ihre Vorteile

- Thermische Abtrennvorrichtung jedes einzelnen Steckers
- Optische, mechanische Statusanzeige der einzelnen Ableiter
- Mechanische Kodierung aller Steckplätze
- Besteht aus Basiselement und Stecker
- Steckbar

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2910342
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	CA
Produktschlüssel	CL1321
GTIN	4055626444840
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	42,5 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	40 g
Zolltarifnummer	85363030
Ursprungsland	DE

GDT-US-NG/40-P - Überspannungsschutzstecker Typ 1



2910342

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2910342>

Technische Daten

Hinweise

Allgemein	Verwendung in:
-----------	----------------

Artikeleigenschaften

Produktfamilie	VALVETRAB MS
IEC-Prüfklasse	II
	T2
EN Type	T2
Bauform	Stecker
Polzahl	1
Meldung Überspannungsschutz defekt	optisch

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2


Elektrische Eigenschaften

Nennfrequenz f_N	50 Hz (60 Hz)
--------------------	---------------

Anschlussdaten

Anschlussart	VALVETRAB-Stecksystem
--------------	-----------------------

Maße

Maßzeichnung	
Breite	17,5 mm
Höhe	52,4 mm
Tiefe	55,3 mm
Teilungseinheit	1 TE

Materialangaben

Farbe	schwarz (RAL 9005)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
CTI-Wert des Materials	600
Isolierstoff	PA 6.6/PBT
Materialgruppe	I
Material Gehäuse	PA 6.6
	PBT

GDT-US-NG/40-P - Überspannungsschutzstecker Typ 1



2910342

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2910342>

Schutzschaltung

Schutzpfade	N-PE
Wirkungsrichtung	N-PE
Nennspannung U_N	277/480 V AC (TN-S) 277/480 V AC (TT)
Nennfrequenz f_N	50 Hz (60 Hz)
Höchste Dauerspannung U_C	305 V AC
Schutzleiterstrom I_{PE}	$\leq 5 \mu A$
Standby-Leistungsaufnahme P_C	$\leq 1,5 \text{ mVA}$
Nennableitstoßstrom I_n (8/20) μs	20 kA
Maximaler Ableitstoßstrom I_{max} (8/20) μs	40 kA
Folgestromlöschfähigkeit I_{fi}	100 A
Schutzpegel U_p	$\leq 1,5 \text{ kV}$
Restspannung U_{res}	$\leq 0,4 \text{ kV}$ (bei I_n) $\leq 0,25 \text{ kV}$ (bei 10 kA) $\leq 0,15 \text{ kV}$ (bei 5 kA) $\leq 0,1 \text{ kV}$ (bei 3 kA)
Ansprechstoßspannung bei 6 kV (1,2/50) μs	$\leq 1,5 \text{ kV}$
TOV-Verhalten bei U_T	1200 V AC (200 ms / withstand mode)
Ansprechzeit t_A	$\leq 100 \text{ ns}$

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 80 °C
Höhenlage	$\leq 2000 \text{ m}$ (amsl)
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	5 % ... 95 %
Schock (Betrieb)	25g (Halbsinus / 11 ms / 3x $\pm X$, $\pm Y$, $\pm Z$)
Vibration (Betrieb)	5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z)

Zulassungen

UL-Spezifikationen

Maximale Dauerspannung MCOV	305 V AC
Nennspannungsschutz VPR	1200 V
UL-Typ	Typ 1
Nennableitstoßstrom I_n	20 kA
Maximaler Stoßstrom pro Phase	40 kA
Schutzpfade	N-G
Nennspannung	277 V AC
Energieverteilungssystem	Single phase
Nennfrequenz	50/60 Hz

GDT-US-NG/40-P - Überspannungsschutzstecker Typ 1



2910342

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2910342>

SPD Typ	1CA
---------	-----

Normen und Bestimmungen

Normen/Bestimmungen	IEC 61643-11
Hinweis	2011
Normen/Bestimmungen	EN 61643-11
Hinweis	2012

Montage


Montageart	auf Basiselement
------------	------------------

GDT-US-NG/40-P - Überspannungsschutzstecker Typ 1

2910342

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2910342>

Zeichnungen



Schaltplan



GDT-US-NG/40-P - Überspannungsschutzstecker Typ 1



2910342

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2910342>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2910342>



KEMA-KEUR
Zulassungs-ID: 71-148002



cUL Recognized
Zulassungs-ID: FILE E 330181



UL Recognized
Zulassungs-ID: FILE E 330181

GDT-US-NG/40-P - Überspannungsschutzstecker Typ 1



2910342

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2910342>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27171292
ECLASS-15.0	27171292

ETIM

ETIM 10.0	EC002496
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

GDT-US-NG/40-P - Überspannungsschutzstecker Typ 1



2910342

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2910342>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de