



Kombi-Tauchpumpe KP 160-35 SF

- Flachabsaugende Tauchpumpe für Klar- und Schmutzwasser mit cleveren Details
- Multifunktional einsetzbar als Tauchpumpe für Klar- oder Schmutzwasser
- Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klar- und Schmutzwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern
- Als Schmutzwasser-Tauchpumpe geeignet für grobe Verschmutzungen bis 35 mm Korngröße
- Im Klarwasser-Betrieb flachsaugend bis 1 mm
- Quick-Anschluss mit Multiadapter: einfache Klickverbindung von Schlauch und Pumpe - kein mühsames Anschrauben des Schlauches
- Komfortable Kabelaufwicklung an der Pumpe, werkzeuglos abnehmbar für Einsätze an Engstellen
- Einfache und komfortable Einstellung des Pumpenfußes auf die gewünschte Funktion
- Höhenverstellbarer Schwimmerschalter schaltet die Pumpe bei Überschreiten des definierten Wasserstands ein und bei Erreichen wieder aus
- Schwimmerhalterung für Dauerbetrieb und horizontale Nut für einfache Höheneinstellung im Automatikbetrieb
- Einfache Umstellung von Automatikbetrieb mit Schwimmerschalter auf manuellen Betrieb zum Flachabsaugen
- Doppelpertes Dichtsystem zum Schutz der Pumpe bei stark verschmutztem Wasser
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Robustes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Ergonomischer Tragegriff mit Bohrung zur zentrierten Befestigung des Ablassseils

Bestell-Nr.	601792000
EAN-Code	4061792274228

Nennaufnahmeleistung	500 W
Max. Fördermenge	16.000 l/h
Max. Förderhöhe	8 m
Max. Druck	0,8 bar
Max. Eintauchtiefe	7 m
Druckanschluss	1 1/2" Innengewinde
Pumpengehäuse	Kunststoff
Schutzart IP	IP X8
Max. Korngröße bis	35 mm
Anzahl der Laufräder	1
Abmessungen	210 x 195 x 315 mm
Gewicht	4,9 kg
Kabellänge	10 m

Lieferumfang

-