






1	Grundgehäuse / Housing
2	Gehäusedeckel / Cover
3	Aufnahme SC-D / Insert SC-D
4	ST-D Kupplung / ST-D Adaptor

Verpackung	Packing
1 Stück im PE-Beutel mit Etikett 10 PE-Beutel im Karton mit Etikett	1 piece in PE bag with label 10 PE bags in carton with label

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	gez./ drawn	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]	Oberfläche/ surface [mm²]	Volumen/ volume [mm³]	Werkstoff/ material
				gez./ drawn	10.11.2014	KR	ca./approx.	ca./approx.	ca./approx.	Oberfläche/ finish
				gepr./ appr.	10.11.2014	LT				
				Maßstab/ scale 1:1	Benennung/ title STX Tragschienen-Verbinder mit ST-D Kupplung SM STX mounting rail outlet with ST-D adaptor SM					 Telegärtner GERÄTEBAU GMBH
untolerierte Maße nach/ dimensions without tolerances according to DIN ISO 2768-m				untolerierte Form- und Lagetoleranzen / geometrical tolerances without tolerances				Unterl./doc. type D	Zeichnungsnr./ drawing no. H82000A0023	
DIN ISO 1101 Tol. A + Tol. B Tol. A + Tol. B/2 Tol. A + Tol. B				Ersatz für/ replaces				 Maße/ dimensions: mm Original : DIN A4 infor : 079273 Blatt/ sheet 1 von/ of 2		

Technische Daten / Technical Data											
Mechanische Eigenschaften								Mechanical Characteristics			
Lebensdauer				≥ 1000				Durability (mating cycles)			
Steckkraft				≤ 30 N				Insertion force			
Werkstoffe								Materials			
Gehäuse Tragschienenverbinder				PA UL94 V0, grau / grey				Housing mounting rail outlet			
Aufnahme Kupplung				Aluminiumblech, eloxiert / Aluminium sheet, anodised				Insert for adaptor			
ST-D Adaptergehäuse				Metall / Metal				ST-D adaptor housing			
Schlitzhülse				Keramik / Ceramic				Split sleeve			
Staubschutzkappe				Thermoplast UL94 V0 / Thermoplastic UL94 V0				Dust cap			
Klimatisch								Climatic			
Umgebungstemperatur				-40°C bis / to +70°C				Ambient temperature			
Rascher Temperaturwechsel				-40°C bis / to +70°C; 25 Zyclen / cycles; t=30 min				Fast change of temperature			
Feuchte Wärme				+40°C; 93% RH; 7 Tage / days				Damp heat			
Kälte				-25°C; 1 Tag / day				Cold			
Schwingen sinusförmig (9 Hz - 500 Hz)				50 ms²				Vibration sinusoidal (9 Hz - 500 Hz)			
Schocken				250 ms²				Shock			
Schutz vor Eindringen von Teilchen				IP2X				Degree of protection (particles)			
Schutz vor Wasser/Untertauchen				IPX0				Degree of protection (water)			
Strömendes Mischgas				+25°C; 73% RH; 4 Tage / days, H₂S, SO₂				Running mixed gas			
Normen								Standards			
Steckverbinder				IEC 61754-4				Connector			
Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen				ISO/IEC 11801; EN 50173-1; ISO/IEC 24702; IEC 61918				Generic cabling systems			
Optische Eigenschaften								Optical Characteristics			
Ausführung POF				ja / yes				Design for POF			
Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	gez./ drawn	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]	Oberfläche/ surface [mm²]	Volumen/ volume [mm³]	Werkstoff/ material	
				gepr./ appr.	10.11.2014	KR	ca./approx.	ca./approx.	ca./approx.	Oberfläche/ finish	
			Maßstab/ scale	Benennung/ title						 Telegärtner GERÄTEBAU GMBH	
			1:1	STX Tragschienen-Verbinder mit ST-D Kupplung SM STX mounting rail outlet with ST-D adaptor SM							
untolerierte Maße nach/ dimensions without tolerances according to DIN ISO 2768-m		untolerierte Form- und Lagetoleranzen / geometrical tolerances without tolerances		Unterl./doc. type		Zeichnungsnr./ drawing no.					
				D		H82000A0023		 Maße/ dimensions: mm			
				Ersatz für/ replaces				Original : DIN A4 infor : 079273 Blatt/ sheet 2 von/ of 2			