






panel percing
Montagebohrung



Mechanical characteristics

interface dimensions acc. to
panel piercing
mating life

Components

centre contact
outer contact
other metal parts
serrated lock washer
insulator

Electrical characteristics

impedance
frequency
return loss

voltage proof
insulation resistance
contact resistance
centre contact
outer contact

Environmental

RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Steckgesicht nach
Montagebohrung
Steckzyklen

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
sonstige Metallteile
Fächerscheibe
Isolierung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Frequenz
Rückflussdämpfung

Prüfspannung
Isolationswiderstand
Durchgangswiderstand
Innenkontakt
Außenkontakt

Umgebung

RoHS konform

IEC 61169-8
Z004
>500

Materials / Material

CuNi1Pb1P
CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
CuSn6
PTFE, POM


Finish / Oberfläche

NiP Au
Cu2Ni5
Cu2Ni5
Cu2Ni5



75 Ω
0-4 GHz
typ.: 1 GHz-36 dB; 2 GHz-31 dB;
3 GHz-29 dB
1,5 kV_{eff} / 50 Hz
 $\geq 5 \text{ G}\Omega$
 $\leq 20 \text{ m}\Omega$
 $\leq 5 \text{ m}\Omega$

2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum / date	Name/ name	Datum / date	Name / name	Gewicht/ weight [g]	
			gez./ drawn	22.10.2012	MA		
			gepr./ appr.	29.10.2012	BJ	ca./approx. 13.3	
e	31274	16.04.2020	MA	Maßstab/ scale 2:1	Benennung/ title BNC Adaptor w. insulating flange BNC-Verbindungsstück m. Isolierflansch		
d	29753	18.07.2018	BJ	untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type K	Zeichnungsnr./ drawing no. J01005A0008	
c	24609	14.02.2013	MA		Zeichnung vom 10.10.2005		
b	24367	22.10.2012	MA				
a	20563	12.02.2009	BJ				
							 Maße/ dimensions: mm
							Original : DIN A4
							Blatt/ sheet 1 von/ of 1