




Mechanical characteristics

cables

interface dimensions acc. to
assembly code
center conductor
outer conductor
mating life

Components

center contact
outer contact
other metal parts
crimp ferrule
insulator
gasket

Electrical characteristics

impedance
frequency
return loss
insertion loss
working voltage
voltage proof
insulation resistance
contact resistance
center contact
outer contact

Environmental

operating temp.
RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Kabel

Steckgesicht nach
Montageanleitung
Innenleiter
Außenleiter
Steckzyklen

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
sonstige Metallteile
Crimprohr
Isolierung
Dichtung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Frequenz
Rückflussdämpfung
Einfügedämpfung
Betriebsspannung
Prüfspannung
Isolationswiderstand
Durchgangswiderstand
Innenkontakt
Außenkontakt

Umgebung

Betriebstemperatur
RoHS konform

cable group / Kabelgruppe G 1 (RG-58C/U):
7806A Belden, 9907 Belden, CNT-195 Andrew,
HPF 195 Harbour Industries, KX 15, LMR-195 TMS,
RG-58C/U, WCX195 NEK/CDT
YR23092 Belden

IEC 61169-8
A0205
Crimp
Crimp
>500

Materials / Material


CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
b) GD-ZnAl4Cu1
Cu SF w
PTFE
silicone / Silikon

Finish / Oberfläche


NiP-Au
Cu2Ni5
b) Zn/Cu6Ni6
Ni5

50 Ω
0-4 GHz
typ.: 1GHz-27dB; 2GHz-24,5dB; 3GHz-24,5dB
≤0,15 dB up to/bis 3 GHz
≤ 500 V_{eff} / 50 Hz
1,5 kV_{eff} / 50 Hz
≥ 5 GΩ
≤ 20 mΩ
≤ 5 mΩ

M 1:1



a

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum / date	Name / name	Datum / date	Name / name	Gewicht / weight [g]
			gez./ drawn	03.08.2016	KL	
			gepr./ appr.	04.08.2016	BJ	ca./approx. 10,8
			Maßstab / scale 2:1 (1:1)	Benennung / title BNC Straight Plug BNC-Kabelstecker		
			Untert./ doc. type K	Zeichnungsnr./ drawing no. J01000A1255		
			Ersatz für/ replaces	Zeichnung vom 18.04.2000		
b	28492	13.02.2017	MA	  Maße/ dimensions: mm Original : DIN A4 Blatt/ sheet 1 von/ of 1		
a	28036	04.08.2016	KL			