




Mechanical characteristics

interface dimensions acc. to

Mechanische Eigenschaften

Steckgesicht nach

IEC 61169-16 (N), IEC 60169-17 (TNC)

Components

centre contact
outer contact
other metal parts
insulator
gasket

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
sonstige Metallteile
Isolierung
Dichtung

Materials / Material

brass / Messing
brass / Messing
copper alloy/ Kupferleg.
PTFE
silicone / Silikon

Finish / Oberfläche

Ni2Au0,8
CuSnZn3 / Cu2Ni5
CuSnZn3 / Cu2Ni5

Electrical characteristics

impedance
return loss

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Rückflusdämpfung

50 Ω
typ.: 1 GHz -34 dB;
2 GHz -33 dB;
3 GHz -29 dB;
6 GHz -26 dB

Environmental

operating temp.
RoHS compliant

Umgebung

Betriebstemperatur
RoHS konform

-40°C / +155°C
2011/65/EC

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name		Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]		
				gez./ drawn	13.03.2023	SKH			
				gepr./ appr.	17.03.2023	BJ	ca./approx.		
				Maßstab/ scale	Benennung/ title				
				2:1	Adapt str TNCm - Nm Adapt str TNCm - Nm				
-	500000000983	14.03.2023	SKH	untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./ doc. type	Materialnr./ material no.			 Maße/ dimensions: mm
					CUG	100123602			
					Ersatz für/ replaces	EWB00160-50		PDM Nr./ pdm no.	Original : DIN A4
								10007698	Blatt/ sheet 1 von/ of 1