

WB-450

4/5G

LTE/GPRS/UMTS-Antenne 2/5dBi 410-6000MHz 5 m SMA-Stecker

Frequenzen: 410-520 / 617-690 / 1427-6000MHz

Die WB-450 ist eine robuste 4G/5G-Antenne zur Wand- oder Mastmontage, die eine extrem breite Frequenzabdeckung von 410MHz bis 6000MHz bietet. Mit ihrem omnidirektionalen Strahlungsmuster eignet sie sich ideal für zuverlässige Datenverbindungen bei Mobilfunk- und IoT-Anwendungen im Innen- oder Außenbereich. Das integrierte 5m Kabel mit SMA-Stecker (m) gewährleistet eine verlustarme Signalübertragung.



5G

Technische Daten

Frequenzbereich & Spitzengewinn:

410-520MHz: 2dBi

617-960MHz: 2dBi

1427-2700MHz: 5dBi

3300-6000MHz: 9.6dBi

Strahlungsmuster: Omni-direktional

VSWR (typisch): <2.5:1

Maximale Eingangsleistung: 60W

Impedanz: 50 Ω

Material: UV-beständiges ASA

Farbe: Schwarz

Schutzklasse: Ip66

Betriebstemperatur: -40°C bis +85°C

Befestigung: Wand-, Mast- oder Gehäusemontage (Halterung inklusive)

Kabel & Anschluss: 5m mit SMA-Stecker (m)



Artikelnummer 103561



