

KOPPELRELAIS MIT PLOMBIERKAPPE KR09PK-230V



A2
A1
1 μ 2
2
1



Mehr Informationen und
weitere Sprachen:
[https://eltako.com/redirect/
KR09PK-230V](https://eltako.com/redirect/KR09PK-230V)

Technische Daten Seite 12-20.
Gehäuse für Bedienungsanleitung
GBA14 Seite 1-49 Kapitel 1.

KR09PK-230V



1 Schließer potenzialfrei 6A/250V AC, geeignet für den Einsatz im EVU-Feld, plombierbar.
Kein Stand-by-Verlust. Sichere Trennung gemäß DIN EN 61140 und DIN EN 60664-1.
Geeignet als Koppelrelais im Netzanschlussbereich gemäß VDE-AR-N 4100 für Anwendungen nach §14a EnWG und §9 EEG.

Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 1/2 Teilungseinheit = 9 mm breit, 55 mm tief. Passives Relais geeignet für den Einsatz im EVU-Feld. Stoßspannungsfest bis 4kV. Modernste Hybrid-Technik vereint die Vorteile verschleißfreier elektronischer Ansteuerung mit der hohen Leistung von Spezialrelais.
Steuerspannung 230 V. Geringes Schaltgeräusch.
Ansteuerungsanzeige mit LED. Steuerleistungsbedarf nur 0,2 W.

KR09PK-230V	Koppelrelais mit Plombierkappe, 1 Schließer 6 A	Art.-Nr. 22100731	43,98 €/St.
--------------------	--	--------------------------	--------------------