



22 100 731 - 1

Eltako

Koppelrelais mit Plombierkappe KR09PK-230V

Diese Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft installiert werden, andernfalls besteht Brandgefahr oder Gefahr eines elektrischen Schlages! Die Installation hat gemäß VDE0100, VDE-AR-N 4100 sowie den technischen Anschlussbedingungen (TAB) des örtlichen Netzbetreibers zu erfolgen.

Temperatur an der Einbaustelle:
-20°C bis +50°C.
Lagertemperatur: -25°C bis +70°C.
Relative Luftfeuchte:
Jahresmittelwert <75%.


1 Schließer potenzialfrei 6 A/250 V AC, geeignet für den Einsatz im EVU-Feld, plombierbar. Kein Stand-by-Verlust. Sichere Trennung gemäß DIN EN 61140 und DIN EN 60664-1. Geeignet als Koppelrelais im Netzanschlussbereich gemäß VDE-AR-N 4100 für Anwendungen nach §14a EnWG und §9 EEG.

Reiheneinbaugeräte für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 1/2 Teilungseinheit = 9 mm breit, 55 mm tief.

Modernste Hybrid-Technik vereint die Vorteile verschleißfreier elektronischer Ansteuerung mit der hohen Leistung von Spezialrelais.

Steuerspannungen 230 V.

Ansteuerungsanzeige mit LED. Steuerleistungsbedarf nur 0,2 W.



Zuerst das Plättchen (1) über die Schraubenlöcher der unteren Anschlussklemmen legen und im Schraubenloch fixieren. Anschließend die Kappe (2) über die Lasche schieben und das Gerät plombieren.

Bedienungsanleitungen und Dokumente in weiteren Sprachen:



<https://eltako.com/redirect/KR09PK-230V>



Zum späteren Gebrauch aufbewahren!

Wir empfehlen hierzu das Gehäuse für Bedienungsanleitungen GBA14.

ELTAKO GmbH

D-70736 Fellbach

**Produktberatung und
Technische Auskünfte:**

+49 711 943 500 02

Technik-Beratung@eltako.de

eltako.com

39/2025 Änderungen vorbehalten.