

Samsung Powerbank 10.000 mAh EB-P3401

Zubehör

Product Marketing | MX Commercial Operations

Powerbank 10.000 mAh EB-P3401

Praktischer & kompakter Ladekomfort für unterwegs

Die Powerbank versorgt deine Endgeräte mit neuer Energie. Mit 10.000 mAh bietet sie ausreichend Kapazität für den ganzen Tag und mit der Superschnellladefunktion mit bis zu 25 Watt* kannst Du nicht nur dein kompatibles Smartphone schnell wieder mit der Powerbank aufladen, sondern auch die Powerbank mit Energiereserven versorgen. Über den Dual Port kannst du außerdem nicht nur dein Smartphone aufladen, sondern auch das deines Freundes.

- Ladekomfort für unterwegs mit Superschnellladefunktion bis zu 25 Watt*
- Unterstützt Superschnellladen mit Power Delivery 3.0 (PPS) und Super Fast Charging (SFC)
- Mit 10.000 mAh ausreichend Kapazität für den ganzen Tag
- Mit dem Dual Port bis zu zwei kompatible Endgeräte gleichzeitig aufladen
- LED-Anzeige zur Überprüfung des Ladestatus
- USB Typ-C Kabel (20 cm) im Lieferumfang enthalten



Beige

* Die Schnellladefunktion mit 25 Watt ist nur verfügbar, wenn ein einzelnes Gerät angeschlossen ist. Wenn zwei Geräte gleichzeitig geladen werden, beträgt die maximale Ladegeschwindigkeit jeweils 9 W.

Powerbank 10.000 mAh EB-P3401

Leistungsmerkmale

Akkukapazität	10.000 mAh (Li-ion) 37 Wh
Schnittstellen	2x USB Typ-C (Ein- und Ausgang)
Ausgangsleistung	5 V / 3 A 9 V / 2,77 A 3,3~11 V / 2,25 A
Eingangsleistung	5 V / 3 A 9 V / 2,77 A 3,3~11 V / 2,25 A
Ladeprotokolle	Power Delivery 3.0 (PDO, PPS) und Super Fast Charging (SFC)
LED Anzeige	Akkustand 4 LEDs (100~70%, 70~40%, 40~20%, 20~0%)
Lieferumfang:	Powerbank, USB Typ-C Kabel (20 cm), Kurzanleitung

Listungsdaten

Universell	Produkt	Farbe	Modellnummer	Artikelnummer	EAN	UVP inkl. MwSt
	Powerbank 10.000 mAh	Beige	EB-P3401	EB-P3401XUEGWW	8806099019686	42,90 €

Logistische Daten, Material

Universell	Produkt	Modellcode	Produktabmaße (mm)	Gewicht (g)	Verpackungsmaße (mm)	Gewicht (g)	Material
	Powerbank 10.000 mAh	EB-P3401	148 x 72 x 14,9	215	153,5 x 91,5 x 22	256	PC, ABS, PCM