



Heizungsstellantrieb Stella R EnOcean

Der Stella R EnOcean eignet sich aufgrund seiner herausragenden Eigenschaften in Bezug auf Batterielebensdauer, Betätigungskraft und seiner vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten hervorragend für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden wie Verwaltungsgebäuden, aber auch in Hotels, Industrieanlagen und Büros.



Technische Daten

Versorgungsspannung:	2x 1,5 V LR6 / AA- Batterie
Stellkraft:	>125 N
Temperatur am Ventil:	+20°C bis +120°C
Batterielebensdauer:	ca. 5 Jahre (Die Batterielebensdauer variiert je nach Nutzung und Netzcharakteristik)
Ventilhub:	4,8 mm
Regulierungsbereich:	8°C-28°C
Abmessungen (BxHxT):	50x85x71mm
Gehäuse:	Kunststoff (weiß)
Gewicht:	197 g
Einrichtung:	M30x1,5 mm, RA-, RAV-, RAVL-Ventil (Metalladapter für andere Ventile erhältlich)
Schutzart:	IP30
Anwendungsbereich:	Innenbereich
Lieferumfang:	Stellantrieb Stella R EnOcean, Betriebsanleitung, Batterie (2x 1,5V LR6)

Funkstandard

Kommunikation:	EnOcean (IEC 14543-3-10), Sendeleistung <10mW, Interne Antenne
Frequenzbereich:	868 MHz - Europa und China 902 MHz - Nordamerika (auf Anfrage) 928 MHz - Japan (auf Anfrage)
Duty-Cycle:	1%/h
EnOcean Reichweite:	Bis zu 30m in Innenräumen, (variiert je nach Netzwerkumgebung und Gebäudestruktur)
EEP:	A5-20-06, A5-20-04

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur:	0 bis +50°C
Luftfeuchtigkeit der Umgebung:	0 bis 95 %
Lager- und Transportbedingungen:	Temperatur -20°C bis +80°C Relative Luftfeuchtigkeit max. 95%

Funktionen

- Stellantriebsmodus
- Schließpunktkontrolle
- Frostschutzfunktion
- Konfiguration und Parametrierung im EEP sichtbar
- Helle LED-Anzeige
- Wippschalter zur Bedienung