

RB UT 6-(2,5/4) - Reduzierbrücke

3047251

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3047251>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Reduzierbrücke, Rastermaß: 9,5 mm, Polzahl: 2, Länge: 25 mm, Farbe: rot



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3047251
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	BA
Produktschlüssel	BE1Z2X
GTIN	4046356055949
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	2,69 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	2,61 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	PL

RB UT 6-(2,5/4) - Reduzierbrücke

3047251

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3047251>



Technische Daten

Artikeleigenschaften

Polzahl	2
Rastermaß	9,5 mm

Maße

Breite	14,5 mm
Höhe	24,6 mm
Tiefe	3 mm
Länge	24,6 mm
Rastermaß	9,5 mm

Materialangaben

Farbe	rot (RAL 3001)
Material	Kupfer
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Isolierstoff	PA

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-60 °C ... 105 °C (max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C)
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Betätigung)	-5 °C ... 70 °C ()
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	30 % ... 70 %

Montage

Montageart	Steckmontage
------------	--------------

RB UT 6-(2,5/4) - Reduzierbrücke

3047251

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3047251>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

ETIM

ETIM 10.0	EC000489
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RB UT 6-(2,5/4) - Reduzierbrücke

3047251

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3047251>



Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	0,004 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de