
Datenblatt

HDC MHP200 PE FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Flexibel
Die vier Modulbaugrößen ermöglichen individuelle und maximal platzsparende Steckerlösungen. Zudem sorgt das verkleinerte Rastermaß für Bauformoptimierung.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Powermodul, 200 A, Polzahl: 1, Crimpanschluss, Buchse, Benötigte Steckplätze: 1
Best.-Nr.	2637310000
Art	HDC MHP200 PE FC
GTIN (EAN)	4064675269151
VPE	1 ST

Datenblatt

HDC MHP200 PE FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen	

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	34 mm	Tiefe (inch)	1.3386 inch
Höhe	38.2 mm	Höhe (inch)	1.5039 inch
Breite	21.85 mm	Breite (inch)	0.8602 inch
Nettogewicht	90 g		

Temperaturen

Grenztemperatur	-40 °C ... 125 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Daten

Polzahl	1	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Steckzyklen	≥ 500	Typ	Buchse
Bemessungsstrom (DIN EN 61984)	200 A	Benötigte Steckplätze	1

Ausführung

Anschlussart	Crimpanschluss

Signalkontakt

Bemessungsspannung (DIN EN 61984) Signalkontakt	1000 V	Bemessungsstrom (DIN EN 61984) Signalkontakt	200 A

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

HDC MHP200 PE FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

