


**HDC MDF 16B****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Best.-Nr.  | 2708510000                  |
| Art        | <a href="#">HDC MDF 16B</a> |
| GTIN (EAN) | 4064675007210               |
| VPE        | 1 ST                        |

## Technische Daten

## Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

## Abmessungen und Gewichte

|              |          |               |             |
|--------------|----------|---------------|-------------|
| Tiefe        | 55 mm    | Tiefe (inch)  | 2.1654 inch |
| Höhe         | 44.5 mm  | Höhe (inch)   | 1.752 inch  |
| Breite       | 119.5 mm | Breite (inch) | 4.7047 inch |
| Nettogewicht | 35 g     |               |             |

## Umweltanforderungen

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme      |
| REACH SVHC              | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

## Wichtiger Hinweis

|                |                                                                                                                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkthinweis | Beidseitig schwimmend gelagert kann ein Versatz von $\pm 2$ mm ausgeglichen werden.<br>Einseitig schwimmend gelagert kann ein Versatz von $\pm 1$ mm ausgeglichen werden. |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002312    | ETIM 9.0    | EC002312    |
| ETIM 10.0   | EC002312    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-92 |             |             |

## Zeichnungen

