

KP BC K4 C2 P5 - Folientastatur



1337341

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1337341>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Folientastatur für BC 107,6 und BC 161,6, selbstklebend, Silberleittechnik, 4 Tasten, 2 Farben, 7-polige Anschlussfahne, Rastermaß: 1,0 mm, individuell gestaltbar im Online-Konfigurator

Ihre Vorteile

- Geeignet für unterschiedliche Geräteanforderungen dank Gehäusevarianten mit oder ohne Folientastatur
- Aufeinander abgestimmtes Design der Gehäuse, Tastaturen und Displays
- Maximum an Flexibilität durch zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten von Gehäusedeckel und -oberteilen
- Individuelle Anpassung der Folientastatur per Konfigurator

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1337341
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	AM
Produktschlüssel	ACHBAJ
GTIN	4063151655655
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	3,98 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	3,98 g
Zolltarifnummer	85371098
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Gehäuseart	Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880
Gehäuseserie	BC
Polzahl	7
Rastermaß	1 mm
Anzahl der Tasten	4 (2 x 2)

Maße

Länge	80 mm (Folienkabel)
Rastermaß	1 mm
Maße	28 mm x 42 mm

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 70 °C
-------------------------------	------------------

1337341

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1337341>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

1337341

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1337341>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de