

# Dahua Switch DH-SF1016L

## Kompakter 16-Port Unmanaged Ethernet-Switch mit Plug & Play Funktion

EAN: 6923172568601

Der **Dahua DH-SF1016L** ist ein Layer-2-Switch für kleine und mittelgroße Büros und Geschäfte.

Er verfügt über eine leistungsstarke Switching-Engine und einen großen Pufferspeicher, um eine reibungslose Video-Stream-Übertragung zu gewährleisten. Mit einem Kunststoffgehäuse und lüfterlosem Design bietet das Gerät eine kostengünstigere Option für Kunden. Es handelt sich um einen unmanaged Switch, der nicht über eine Weboberfläche konfiguriert werden muss, was die Installation vereinfacht.



### Robustes Design

Für eine lange Lebensdauer gebaut: Die Architektur des Switches macht ihn äußerst zuverlässig und ermöglicht einen hocheffizienten, unterbrechungsfreien Betrieb.

### Plug & Play

Ganz ohne Aufwand – es ist keine Konfiguration erforderlich. Einfach einschalten und direkt verwenden.

### Einfache Installation

Es wird sowohl die Installation auf dem Schreibtisch als auch die Wandmontage unterstützt, sodass es für eine Vielzahl von Szenarien geeignet ist.

Der **DH-SF1016L** ist ideal für den Einsatz geeignet:

- Fürs eigene Zuhause
- Für Kleingewerbe wie z.B. Geschäftsräume
- Meeting-Räume und Büros
- Wohnheime, Hotels usw.

### Hauptmerkmale

- 16 × RJ-45 10/100 Mbps Ports.
- Weiter Betriebstemperaturbereich von –10 °C bis +55 °C.
- Einfach zu installieren, Plug-and-Play.
- Unterstützt Wandmontage

## Technische Daten

<b>Modell</b>	Dahua Switch DH-SF1016L
<b>Ethernet-Ports</b>	16
<b>Ethernet-Geschwindigkeit</b>	10/100 Mbps
<b>Funktion der Ports</b>	Port 1 – 16: 16 x RJ-45 10/100 Mbps
<b>Standards</b>	IEEE 802.3; IEEE 802.3u; IEEE 802.3X
<b>Eingangsspannung</b>	12 VDC; 0,5 A
<b>Betriebstemperatur</b>	-10°C bis +55° C (+14° F bis +131° F)
<b>Raumfeuchtigkeit</b>	10% - 90% (RH)
<b>Stromverbrauch</b>	Leerlauf: 0,7W Vollast: 1,5W
<b>Switch Kapazität</b>	3.2 Gbit
<b>Jumbo-Frame</b>	1520 Byte
<b>Schutzklasse</b>	IP30
<b>Datenweiterleitungsrate</b>	2.38 Mpps
<b>Datenpufferspeicher</b>	768 Kbit
<b>Raumfeuchtigkeit</b>	5% - 95% (RH)
<b>Eingangsspannung</b>	48 V – 57 V DC
<b>Blitzschutz</b>	Gleichtaktspannung: 4 kV Differenzspannung (Differentialmodus): 0,5 kV
<b>ESD-Schutz</b>	Luftentladung: 8 kV Kontaktentladung: 6 kV
<b>Montagemöglichkeit</b>	Desktop- & Wandmontage
<b>Abmessungen</b>	160 mm × 120 mm × 42 mm (6.30" × 4.27" × 1.65") (L × W × H)
<b>Gewicht</b>	0,3 kg (0.66 lb)

## Lieferumfang

- Dahua Switch DH-SF1016L
- Netzteil
- Stromkabel
- Kurzanleitung
- Rechtliche Hinweise & regulatorische Informationen