



Permanentmagnet FEIN VersaMAG L

Leistungsstarker Permanentmagnet mit 12 500 N
Magnethaltekraft bildet die Basis des FEIN VersaMAG L-
Systems.

Bestellnummer: 9 91 00 001 35 8

FEIN Vorteile

- › Feinjustierung: Magnethebel mit Justierfunktion für exakte Ausrichtung vor dem Spannen.
- › Haltekraft: Innovatives 3-Rotorensystem mit bis zu 12 500 N – sicherer Halt auch auf Dünnsblech ab 4 mm (mit reduzierter Magnet-Haltekraft).
- › Mobilität: Volle Bewegungsfreiheit auf allen magnetisierbaren Oberflächen – ideal für schnelle Nacharbeiten, auch direkt auf der Baustelle.
- › Sekundenschnelles Ansetzen bei minimalen Rüstzeiten für maximale Effizienz.
- › Erweiterbar zum mobilen Schraubstock oder Schweißtisch – mit Schweißplatten (400 x 400 mm, Ø16 / 28 mm, Bohrungen).

Lieferumfang

✓ 1 Permanentmagnet inkl.
Montageplatte VersaMAG L

✓ 1 Zurring

✓ 1 Innensechskantschlüssel 5 mm

Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Gesamtlänge	313 mm
Bohrtiefe max.	120 mm
Breite	120 mm
Bauhöhe	143 mm
Magnet-Haltekraft	12 500 N
Aufstellfläche	290x 105 mm
Magnetfuß-Abmessungen	180x 105 mm
Gewicht nach EPTA	6,60 kg
Zubehör-Schnittstelle	VersaMAG L

Anwendungsbeispiele

