



Schraubstock FEIN VersaMAG VISE 160 L

Schraubstock-Aufsatz für den VersaMAG L. Spannweite: 160 mm, Backenbreite: 150 mm. Der mobile Schraubstock kann im Handumdrehen auf den FEIN VersaMAG L Permanentmagnet montiert werden und bringt eine völlig neue Dimension der Flexibilität in die Welt der Spannkraft.

Bestellnummer: 9 91 00 001 35 9

FEIN Vorteile

- > Spannvelfalt: Wechselbare Backen (Standard, Erhöhungs-, Schutzbacken) für sicheres Spannen großer oder empfindlicher Werkstücke – bis 160 mm Spannweite, 150 mm Backenbreite.
- > Positionierung: Bauteil- und Tiefenanschlag, sowie bemaßte Backen, für präzise, wiederholgenaue Serienarbeiten.
- > Spannkraft & Ergonomie: Ergonomischer Spindelknopf für komfortable Bedienung und bis zu 19.000 N Spannkraft bei 40 Nm.
- > Ausrichtung: Integrierte Libellen für präzise Lagekontrolle.
- > Nur kompatibel mit dem FEIN VersaMAG L Permanentmagnet (99100001358).

Lieferumfang

- ✓ 1 Schraubstock
- ✓ 1 Späneauffangbehälter montiert
- ✓ 1 Bauteilanschlag
- ✓ 1 Tiefenanschlag
- ✓ 2 Wasserwaagen-Libellen

Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Spannweite	160 mm
Länge max. (Spindel ausgefahren)	637 mm
Länge min. (Spindel eingedreht)	473 mm
Verfahrweg	164 mm
Bohrtiefe max.	100 mm
Breite	150 mm
Backenhöhe	60 mm
Backenbreite	150 mm
Bauhöhe	60 mm
Spannkraft	19 000 N
Magnet-Haltekraft	12 500 N
Gewicht nach EPTA	10,10 kg
Zubehör-Schnittstelle	VersaMAG L

Anwendungsbeispiele

