



Schweißplatte FEIN VersaMAG WELDING PLATE 16 L

Schweißplatte 400 x 400 mm mit Bohrungsdurchmesser Ø 16 mm aus Stahl. Die Schweißplatte aus gehärtetem Stahl verwandelt den VersaMAG L in einen kompakten Schweißtisch für präzises Arbeiten an jedem Ort.

Bestellnummer: 9 91 00 001 36 0

FEIN Vorteile

- › Mobiler Schweißtisch (Ø 16 mm): Die smarte Alternative zum teuren Schweißtisch. Mobil, flexibel, einsatzbereit – für die Werkstatt und unterwegs.
- › Schnelle Ausrichtung: Feinskalierung in mm/Inch und 50-mm-Raster erleichtern das Einrichten und Spannen.
- › Zubehörhandling: Angesenkte Bohrungen und Kanten erleichtern das Einsetzen von Zubehör und schützen Bauteile.
- › Material: Gehärteter Stahl – extrem langlebig!
- › Oberfläche: Plasmanitriert für optimalen Schutz.
- › Anschlüsse: 8 x M8-Gewinde für flexible Erweiterungen (z. B. Anschläge, Stopper, Erdung).
- › Bohrungen: Ø 16 mm – kompatibel mit Spannelementen führender Hersteller.
- › Kompatibilität: Nur mit FEIN VersaMAG L Permanentmagnet (99100001358).

Lieferumfang

- ✓ 1 Schweißplatte 400 x 400 mm aus Stahl, Bohrungsdurchmesser 16 mm
- ✓ 1 Innensechskantschlüssel 3 mm

Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Material	Stahl gehärtet
Bohr-Ø	16 mm
Anschlussgewinde	M8
Arbeitsplattendicke	13 mm
Rasterlinie	50 x 50 mm
Arbeitsplattenfläche	400 x 400 mm
Gewicht nach EPTA	14,00 kg
Zubehör-Schnittstelle	VersaMAG L

Anwendungsbeispiele

